

生産終了予定商品のお知らせ

電力・機器用保護機器

2009年6月1日

No.2009196

零相変流器 形OTG-PX020 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

零相変流器



形OTG-PX020



推奨代替商品

零相変流器

形OTG-N68

形OTG-D52

2010年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形OTG-Dのはコイルがむき出しになっているため、高圧用EPゴム電線はお勧めできません。高圧シールドつきケーブルをお勧めします。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形OTG-N68	◎	×	◎	×	◎	◎	-
形OTG-D52	◎	×	◎	×	◎	◎	-

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形OTG-PX020	形OTG-N68
	形OTG-D52


定格／性能

	生産終了予定商品 形OTG-PXO20	推奨代替商品 形OTG-N68
定格一次電流	100/200A	400A
定格電圧	6,600V	6,600V
最高回路電圧	6,900V	6,900V
定格零相一次電流	200mA	200mA
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
耐電圧	JEC190耐電圧特性6号Aに適合 AC22,000V 50/60Hz 1min (一次導体と巻線間、一次導体と取り 付け脚間) AC2,000V 50/60Hz 1min (二次巻線と試験巻線間)	JEC1201耐電圧特性6号Aに適合 AC22,000V 50/60Hz 1min (一次導体と巻線間、一次導体と取り 付け脚間) AC2,000V 50/60Hz 1min (二次巻線と試験巻線間)
絶縁抵抗	DC500Vメガにて、100MΩ以上 (巻線相互間、各巻線と取りつけ脚間)	DC500Vメガにて、100MΩ以上 (巻線相互間、各巻線と取りつけ脚間)
ネジサイズ	M4	M5
質量	約0.4kg	約1kg


	生産終了予定商品 形OTG-PXO20	推奨代替商品 形OTG-D52
定格一次電流	100/200A	200A
定格電圧	6,600V	6,600V (一次導体は高圧用シールドつきケー ブル)
最高回路電圧	6,900V	6,900V (一次導体は高圧用シールドつきケー ブル)
定格零相一次電流	200mA	200mA
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
耐電圧	JEC190耐電圧特性6号Aに適合 AC22,000V 50/60Hz 1min (一次導体と巻線間、一次導体と取り 付け脚間) AC2,000V 50/60Hz 1min (二次巻線と試験巻線間)	AC2,000V 50/60Hz 1min (二次巻線と取り付け脚間)
絶縁抵抗	DC500Vメガにて、100MΩ以上 (巻線相互間、各巻線と取りつけ脚間)	DC500Vメガにて、100MΩ以上 (二次巻線と取り付け脚間)
ネジサイズ	M4	M4
質量	約0.4kg	約1.3kg

外形寸法

生産終了予定商品
形OTG-PXO20




推奨代替商品
形OTG-N68



外形寸法

生産終了予定商品
形OTG-PXO20



推奨代替商品
形OTG-D52

