

生産終了予定商品

外部回生抵抗器



形R88A-RR22047S



推奨代替商品

外部回生抵抗器

形R88A-RR22047S1

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 回生抵抗器のサーマルスイッチ出力仕様に差異があります。
ご使用の電流仕様をご確認ください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形R88A-RR22047S1	◎	◎	◎	◎	◎	○	-

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形R88A-RR22047S	形R88A-RR22047S1	3,800

本体の色

生産終了予定商品 形R88A-RR22047S	推奨代替商品 形R88A-RR22047S1
メタリック	メタリック


外形寸法

生産終了予定商品 形R88A-RR22047S	推奨代替商品 形R88A-RR22047S1


端子配置／配線接続

生産終了予定商品
形R88A-RR22047S


- ・ 形R88D-K□A5L/-K□01□/-K□02□/-K□04H
形R88D-G□A5L/-G□01□/-G□02□/-G□04H/
-G□75H
形R88D-W□A3□/-W□01□/-W□02□/
-W□04H/-WT60H/-WT75H/-WT150H
形R7D-AP04□
との接続時




- ・ 形R7D-BP□との接続時



- ・ 形R88D-K□04L/-K□06F/-K□08H/-K□10□/
-K□15□/-K□20□/-K□30□/-K□50□
形R88D-G□04L/-G□08H/-G□10H/-G□15H/
-G□20H/-G□30H/-G□50H
形R88D-W□05H/-W□08H/-W□10H/-W□15H/
-W□20H/-W□30H/-WT50H
形R7D-AP08H
との接続時




- ・ 形R88A-RG08U□との接続時




推奨代替商品
形R88A-RR22047S1


- ・ 形R88D-K□A5L/-K□01□/-K□02□/-K□04H
形R88D-G□A5L/-G□01□/-G□02□/-G□04H/
-G□75H
形R88D-W□A3□/-W□01□/-W□02□/
-W□04H/-WT60H/-WT75H/-WT150H
形R7D-AP04□
との接続時




- ・ 形R7D-BP□との接続時



- ・ 形R88D-K□04L/-K□06F/-K□08H/-K□10□/
-K□15□/-K□20□/-K□30□/-K□50□
形R88D-G□04L/-G□08H/-G□10H/-G□15H/
-G□20H/-G□30H/-G□50H
形R88D-W□05H/-W□08H/-W□10H/-W□15H/
-W□20H/-W□30H/-WT50H
形R7D-AP08H
との接続時



- ・ 形R88A-RG08U□との接続時



定格／性能

	生産終了予定商品 形R88A-RR22047S	推奨代替商品 形R88A-RR22047S1
抵抗値	47 Ω	47 Ω
公称容量	220W	220W
120℃温度上昇時の回生吸収量	70W	70W
放熱条件	t3.0 × □350 (Al)	t3.0 × □350 (Al)

動作特性

生産終了予定商品 形R88A-RR22047S	推奨代替商品 形R88A-RR22047S1
●サーマルスイッチ出力仕様 動作温度 170℃ ± 7℃ ノーマルクローズ接点 定格出力 AC250V-3A (最小電流 1A)	150℃ ± 5℃ ノーマルクローズ接点 AC250V-0.2A、DC42V-0.2A (最小電流 1mA)

2010年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。