

**生産終了予定商品**

リンクターミナル

**形B7A-A02**

専用ケーブル

形B7A-CN1A**推奨代替商品****形B7A-R10SC01****推奨代替商品なし****2006年9月末生産終了予定****推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

10点タイプの形B7A リンクターミナル(形B7A-R10SC01)を3台使用します。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形B7A-R10SC01	×	×	×	×	○	○	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更


×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品



生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形B7A-A02	形B7A-R10SC01	7,200
形B7A-CN1A	推奨代替商品なし	—

本体の色

生産終了予定商品 形B7A-A02	推奨代替商品 形B7A-R10SC01
 外装：SUS304-CP 塗装なし	 ケース色：ライトグレー

Technical drawing of the front view of the KS2P-D422-2 terminal block. The drawing shows a vertical rectangular unit with three circular terminal ports labeled A, B, and C. Port A is at the top, B in the middle, and C at the bottom. To the right of each port is a small LED indicator. Above the ports are two circular reset buttons labeled "RESET" and "LINESW". Below the ports is a large terminal block with 37 pins. Dimensions are given in millimeters: total height 175, mounting hole spacing 25 ± 0.5 , terminal block height 57.5, and terminal block width 40. Labels include "4-R2", "2- $\phi 4.5$ ", " $\phi 3.5$ 中継ユニット電源LED(緑)", "3- $\phi 3.5$ コネクタBOX動作LED(橙)", "ラインスイッチ", "エラーリセットスイッチ", "(注4) コネクタBOX接続コネクタ 形XS2P-D422-2", "+端子(M3ネジ)", "DC24V", "10", "38", "-端子(M3ネジ)", "2-M3 端子台取付ネジ", "4.5", "7.0", "14", "1", "155", "165 $\pm$ 0.5", and "タ(37ピン)".

(注5)
フラットケーブル接続コネクタ(37ピン)

[illegible]