

生産終了予定商品

光スイッチ



形 P 1 S 2 2 B



推奨代替商品

なし

2008年12月末生産終了予定

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

弊社光スイッチに代替機種がありません。

P 1 S 2 2 B と類似している

O P L I N K 社製 O F M S シリーズ
があります。

形式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
P 1 S 2 2 B	-	-	-	-	-	-	-

：完全互換

○：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産中止予定商品	推奨代替商品
P1S22B-LD	
P1S22B-LD-SC	
P1S22B-LD-FC	
P1S22B-LD-MU	代替品はありません。
P1S22B-LD-LC	
P1S22B-LD-SCAPC	
P1S22B-D	
P1S22B-D-SC	
P1S22B-D-FC	
P1S22B-D-MU	
P1S22B-D-LC	
P1S22B-D-SCAPC	

外形寸法

生産終了予定商品
形 P 1 S 2 2 B シリーズ


推奨代替商品 なし

参照 ; OPLINK 社製

OFMS シリーズ Full 2x2 SW

下記 OPLINK 社 URL の「OFMS Series - Full 2x2 Switch」をダウンロードして頂き、PDF ファイル内「Package Dimension」をご参照ください。

<http://www.oplink.com/product/productdetail.asp?pcategory=Switching%2FRouting&subcategory=Switch>



本体の色

生産終了予定商品
形 P 1 S 2 2 B シリーズ

推奨代替商品 なし

参照 ; OPLINK 社製

OFMS シリーズ Full 2x2 SW

ホワイト (ナチュラル)

(黄土色)

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品
形 P 1 S 2 2 B シリーズ



推奨代替商品 なし

参照 ; OPLINK 社製



OFMS シリーズ Full 2x2 SW

ラッチングタイプ

電極 (ピン) 2 本



ノンラッチングタイプ



定格性能

生産終了予定商品 形P1S22Bシリーズ	推奨代替商品 なし 参照；OPLINK社製 OFMSシリーズFull12x2SW
波長レンジ；1290-1360,1530-1625nm インサーションロス；1.2dB 以下 リターンロス；40dB 以上 クロストーク；55dB 以上 PDL；0.25dB 以下 繰り返し性；0.1dB 以下 切り替え時間；4ms 以下 切り替え寿命；1000 万回	波長レンジ；1260-1360 and/or 1510-1610nm インサーションロス；1.0dB 以下 リターンロス；50dB 以上 クロストーク；60dB 以上 PDL；0.1dB 以下 繰り返し性；±0.05dB 以下 切り替え時間；10ms 以下 切り替え寿命；100 万回

操作部仕様

生産終了予定商品 形P1S22Bシリーズ	推奨代替商品 なし 参照; OPLINK社製 OFMSシリーズFu112x2SW
駆動電圧; 5VDC 駆動消費電力; 100mW (ラッチングタイプ) 140mW (ノンラッチングタイプ)	駆動電圧; 5VDC 駆動消費電力; 162 to 242mW (ラッチングタイプ) 162 to 242mW (ノンラッチングタイプ)

操作方法

生産終了予定商品 形P1S22Bシリーズ	推奨代替商品 なし 参照；OPLINK社製 OFMSシリーズFu112x2SW
駆動コイル端子への 駆動電圧の極性反転；ラッチングタイプ 駆動電圧 ON/OFF；ノンラッチングタイプ	駆動電極ピンへの 駆動電圧極性反転；ラッチングタイプ 駆動電圧 ON/OFF；ノンラッチングタイプ