

生産終了予定商品

FAポケベル



形TP401シリーズ



推奨代替商品

推奨代替商品なし

2013年3月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形TP401-CS01	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB01	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB01-B	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB01-Y	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB01-YB	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB02	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB02-B	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB02-Y	推奨代替商品はありません。
形TP401-PB02-YB	推奨代替商品はありません。
形TP401-RT01	推奨代替商品はありません。
形TP401-SRM02	推奨代替商品はありません。

本体の色

生産終了予定商品

形TP401-SRM02

本体色：ベージュ



形TP401-RT01

本体色：白




形TP401-PB01

本体色：グレー



システム構成図


生産終了予定商品 形TP401シリーズ




取付寸法

生産終了予定商品 形TP401-SRM02

【表面取付けの場合】




【DIN取付けの場合】




外形寸法

生産終了予定商品


【形TP401-SRM02】



【形TP401-RT01】



【形TP401-PB01】



定格／性能

生産終了予定商品

■FAボケベルコントローラ(形TP401-SRM02)

項目	仕様
最大入力点数	64点(1点につき最大19文字までメッセージの登録が可能)
電源電圧	DC24V
許容電源電圧	DC20.4～26.4V
消費電力	3.5W以下(DC24V以下)
突入電流	最大5A(パルス幅15ms以下)
使用周囲温度	0～55℃
使用周囲湿度	10～90%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気	腐蝕性ガスのないこと
保存周囲温度	–20～+75℃
端子ネジサイズ	M3
電源保持時間	2ms以上
質量	150g以下

■送信機(形TP401-RT01)

●無線部仕様

項目	仕様
通信方式	デジタル変調による単向通信方式
周波数	429.800〔MHz〕
通信距離	見通し100～200mが目安 (ただし通信距離は周囲の環境により変化します)

●入出力部仕様(RS-485準拠)

項目	仕様
通信方式	ポーリング/セレクション、 1:nマルチドロップ接続2線式半二重通信
伝送方式	調歩同期式

●一般仕様

項目	仕様
電源	DC12V +10%、–15%
消費電流	150mA以下
使用温度範囲	0～+40℃
使用湿度範囲	25～85%RH(結露のないこと)
保存温度範囲	–15～+50℃
外形寸法(mm)	124(W)×118(H)×30(D)(突起部分除く)
保護構造	IEC規格 IP20
防水・防油性	無
質量	約0.3〔kg〕
端子ネジサイズ	M3

■受信機(形TP401-PB01)

●性能および機能仕様

項目	仕様
周波数	429.800MHz
表示画面	16文字(8文字×2行、2段表示) 電池残量表示 動作モード表示、その他表示
表示可能な文字	JIS-8コード準拠キャラクター(英数字、カナ文字)
メッセージ記憶数	4個
低電圧検知	有り、電池電圧約1.1Vで検出
通信速度	1200bps
照明機能	有り
鳴音音色	4種類
鳴音音量	大音
振動モード	有り(パイプレータ)

●一般仕様

項目	仕様
使用温度範囲	0～40℃
使用湿度範囲	25～85%RH(結露のないこと)
保存温度範囲	–15～+50℃
電池	単4型アルカリ乾電池 1個
外形寸法(mm)	67.5(W)×46.3(H)×13.2(D)(突起部分除く)
保護構造	IEC規格 IP40
防水・防油性	無
質量	約53g(電池を除く)

操作方法


生産終了予定商品

●操作の流れ

設定ソフトにてあらかじめ設定された内容に基づき、最大19文字(上段7文字、下段12文字)のメッセージを表示します。



●各部の名称



2012年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。