

生産終了予定商品

DeviceNet無線ユニット



形WD30シリーズ



推奨代替商品

推奨代替商品なし

2013年3月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品		推奨代替商品
形WD30-AT001	マグネット基台アンテナ	推奨代替商品はありません。
形WD30-ME	Device Net無線親機（ペンシル型アンテナ）	推奨代替商品はありません。
形WD30-ME01	Device Net無線親機（マグネット基台アンテナ）	推奨代替商品はありません。
形WD30-SE	Device Net無線子機（ペンシル型アンテナ）	推奨代替商品はありません。
形WD30-SE01	DeviceNet無線子機（マグネット基台アンテナ）	推奨代替商品はありません。

本体の色

生産終了予定商品

形WD30-ME、形WD30-SE

本体色：黒



形WD30-ME01、形WD30-SE01

本体色：黒




形WD30-AT001

本体色：黒




生産終了予定商品
形WD30-ME、形WD30-SE、形WD30-ME01、形WD30-SE01


(例 1) 横方向にケーブルを接続し、終端抵抗を取付ける例



(例 2) 上方方向にケーブルを接続し、終端抵抗を取付ける例




(例 3) 下方方向にケーブルを接続し、終端抵抗を取付ける例



取付寸法


生産終了予定商品
形WD30-ME、形WD30-SE、形WD30-ME01、形WD30-SE01




外形寸法

生産終了予定商品


【形WD30-ME、形WD30-SE】



【形WD30-ME01、形WD30-SE01】



【形WD30-AT001】




定格／性能

項目		生産終了予定商品 形WD30-ME、形WD30-SE、形WD30-ME01、形WD30-SE01	
一般仕様	DeviceNet通信部 電源電圧	DC24V（許容電圧範囲 DC11～25V） （DeviceNetネットワーク電源より供給）	
	消費電力＊	4W	
	使用周囲温度	－10～＋50℃	
	使用周囲湿度	25～85％RH（結露しないこと）	
	保存周囲温度	－20～＋65℃	
	耐振動	振動周波数10～55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s ² 掃引時間/回 8min 掃引数10回（振動方向：上下・左右・前後）	
	耐衝撃	150m/s ² 6方向 各3回	
	質量	約200g	
無線 インター フェース 仕様	電波型式	スペクトラム拡散（直接拡散：DS-SS）	
	通信方式	単信方式（半二重方式）	
	周波数帯	2.4GHz帯（2402.2MHz～2480.2MHz）	
	チャンネル数	66チャンネル	
	空中線電力	10mW	
	無線区間 データ転送速度	100kbit/s	
	伝送期待距離＊	屋内60m以上（マグネット基台アンテナでは約50m） 屋外300m以上（見通し）、中継機なし時	
	中継局	最大3段	
	同一エリア使用数＊	最大10セット	
	無線子機接続台数	最大64台	
Device Net インター フェース 仕様 （概要）	通信機能＊	マスター／ スレーブ接続	リモートI/O機能、Explicitメッセージ通信機能
	自己診断機能	ユニット	WDT異常、ハードウェア異常（メモリ、CANなど）、設定異常
		DeviceNet通信	ノードアドレス重複異常、Bus off 検出、コネクションタイムアウト
	デバイス プロファイル	通信コントロー ルユニット	ID（ベンダー、デバイスタイプ＝通信アダプタ、 プロダクトコード、プロダクトレビジョン、プロ ダクト名、シリアル番号、ステータス、I/Oユニッ トID）はユーザーズマニュアル巻末の付録に記載

操作方法

生産終了予定商品
形WD30-ME、形WD30-SE、形WD30-ME01、形WD30-SE01



2012年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。