

## 生産終了予定商品

Dサブコネクタ



形XM2B



## 推奨代替商品

Dサブコネクタ

形XM3B

### 2011年3月末生産終了予定

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ほとんど変更ありません

#### 生産終了予定品との相違点

| 形式  | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| XM3 |      |      |      |      |      | -    | -    |

：完全互換

○：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

#### 生産終了品と推奨代替品

| 生産終了予定商品  | 推奨代替商品        |
|-----------|---------------|
| XM2B-0902 | XM3B-0922     |
| XM2B-0931 | XM3B-0922-111 |
| XM2B-0932 | XM3B-0922-131 |
| XM2B-1502 | XM3B-1522     |
| XM2B-1531 | XM3B-1522-111 |
| XM2B-2502 | XM3B-2522     |

| 生産終了予定商品  | 推奨代替商品        |
|-----------|---------------|
| XM2B-2531 | XM3B-2522-111 |
| XM2B-2532 | XM3B-2522-131 |
| XM2B-3702 | XM3B-3722     |
| XM2B-3731 | XM3B-3722-111 |

#### 本体の色

| 生産終了予定商品<br>形XM2Bシリーズ | 推奨代替商品<br>形XM3Bシリーズ |
|-----------------------|---------------------|
| 黒色                    | 黒色                  |

## 外形寸法

| 生産終了予定商品<br>形XM2Bシリーズ | 推奨代替商品<br>形XM3Bシリーズ |
|-----------------------|---------------------|
| 変更ありません               | 変更ありません             |

## 端子配置 / 配線接続

| 生産終了予定商品<br>形XM2Bシリーズ | 推奨代替商品<br>形XM3Bシリーズ |
|-----------------------|---------------------|
| L形端子                  | L形端子                |

## 取付寸法

| 生産終了予定商品<br>形XM2Bシリーズ | 推奨代替商品<br>形XM3Bシリーズ  |
|-----------------------|----------------------|
| JIS規格通り (JIS X 5101)  | JIS規格通り (JIS X 5101) |

## 定格性能

| 生産終了予定商品<br>形XM2Bシリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 推奨代替商品<br>形XM3Bシリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格電流 : 5A<br>定格電流 : AC300V<br>接触抵抗 : 15mΩ 以下<br>(200mV 以下、100mA 以下にて)<br>絶縁抵抗 : 10 <sup>3</sup> MΩ 以上<br>(DC500V にて)<br>耐電圧 : AC1000V/1min<br>(リーク電流 1mA 以下)<br>総合挿入力 : 極数 × 3.33N 以下<br><br>単体抜去力 : 0.29N 以上<br>(φ0.99mm ゲージにて)<br>挿抜耐久 : 200 回<br>使用温度範囲 : -55 ~ +105<br>(低温にて氷結しないこと) | 定格電流 : 5A<br>定格電流 : AC300V<br>接触抵抗 : 15mΩ 以下<br>(200mV 以下、100mA 以下にて)<br>絶縁抵抗 : 10 <sup>3</sup> MΩ 以上<br>(DC500V にて)<br>耐電圧 : AC1000V/1min<br>(リーク電流 1mA 以下)<br>総合挿入力 : 極数 × 3.33N 以下<br><br>単体抜去力 : 0.29N 以上<br>(φ0.99mm ゲージにて)<br>挿抜耐久 : 200 回<br>使用温度範囲 : -55 ~ +105<br>(低温にて氷結しないこと) |