

生産終了予定商品

車載用リレー



形G2MT-112□Tシリーズ



推奨代替商品

車載用リレー

形G8HNシリーズ

※詳細の仕様については、
当社営業員へお問い合わせください。

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・外形寸法が異なります。
- ・ケース材質がプラスチックとなります。
- ・端子配列が異なります。
- ・コネクタ(ソケット)が変更となります。
- ・N.C側定格性能が異なります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形G8HNシリーズ	×	×	×	×	○	○	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形G2MT-112□Tシリーズ	形G8HNシリーズ

本体の色

生産終了予定商品 形G2MTシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
金色	DC12V：黒色 DC24V：白色

外形寸法

生産終了予定商品 形G2MTシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
【形G2MT-1121T-RC DC12V】	【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G2MTシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
【形G2MT-1121T-RC DC12V】	【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】

取付寸法

生産終了予定商品 形G2MTシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
【形G2MT-1121T-RC DC12V】 専用コネクタ(ソケット)を使用	【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】 専用コネクタ(ソケット)を使用

定格／性能

生産終了予定商品 形G2MTシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
【形G2MT-1121T-RC DC12V】 定格電圧：DC12V 定格通電電流（N.O側）：20A (N.C側）：20A ＊DC24V仕様は通電電流が1/2となります。	【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】 定格電圧：DC12V 定格通電電流（N.O側）：20A (N.C側）：10A ＊DC24V仕様は通電電流が1/2となります。

動作特性

生産終了予定商品 形G2MTシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
【形G2MT-1121T-RC DC12V】 動作電圧(V) : 8以下 復帰電圧(V) : 0.6以上 *DC24V仕様は16V以下、1.2V以上となります。	【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】 動作電圧(V) : 8以下 復帰電圧(V) : 1.2以上 *DC24V仕様は16V以下、2.4V以上となります。

操作方法

生産終了予定商品 形G2MTシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
【形G2MT-1121T-RC DC12V】 操作コイル(端子No.1-2)	【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】 操作コイル(端子No.1-2)

2011年2月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。