

生産終了予定商品のお知らせ

RFIDシステム

発行日
2015年4月1日
No. 2015039C

RFIDシステム アンブユニット 形V640-HAM11-□シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

RFIDシステム アンブユニット

形V640-HAM11-V3

形V640-HAM11-V3-2

形V640-HAM11-ETN

形V640-HAM11-L

形V640-HAM11-L-ETN



推奨代替商品

RFIDシステム アンブユニット

形V640-HAM11-V4

形V640-HAM11-V4

形V640-HAM11-ETN-V2

形V640-HAM11-L-V2

形V640-HAM11-L-ETN-V2

(2015年6月発売予定)

■生産終了予定時期

2016年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

本体上面の形式表示は、“V640-HAM11”となります(生産終了予定品は、フル形式名を表示)。
推奨代替品のすべての形式名は、本体横の銘板に記載いたします。)

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形V640-HAM11-V4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形V640-HAM11-ETN-V2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形V640-HAM11-L-V2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
形V640-HAM11-L-ETN-V2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません




■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形V640-HAM11-V3	形V640-HAM11-V4	オープン価格
形V640-HAM11-V3-2		
形V640-HAM11-ETN	形V640-HAM11-ETN-V2	オープン価格
形V640-HAM11-L	形V640-HAM11-L-V2	オープン価格
形V640-HAM11-L-ETN	形V640-HAM11-L-ETN-V2	オープン価格

■本体の色

生産終了予定商品 形V640-HAM11-V3(-2) 形V640-HAM11-ETN 形V640-HAM11-L(-ETN)	推奨代替商品 形V640-HAM11-V4 形V640-HAM11-ETN-V2 形V640-HAM11-L(-ETN)-V2
ベージュ	変更なし

■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形V640-HAM11-V3(-2) 形V640-HAM11-ETN 形V640-HAM11-L(-ETN)	推奨代替商品 形V640-HAM11-V4 形V640-HAM11-ETN-V2 形V640-HAM11-L(-ETN)-V2																																														
形V640-HAM11-V3(-2)、形V640-HAM11-L 1) 電源端子  2) RS-232C端子  <table><tr><th>ピンNo.</th><th>名称</th><th>略号</th><th>信号方向</th></tr><tr><td>1</td><td>—</td><td>NC</td><td>—</td></tr><tr><td>2</td><td>受信データ</td><td>RD</td><td>入力</td></tr><tr><td>3</td><td>送信データ</td><td>SD</td><td>出力</td></tr><tr><td>4</td><td>—</td><td>NC</td><td>—</td></tr><tr><td>5</td><td>信号用接地</td><td>SG</td><td>—</td></tr><tr><td>6</td><td>—</td><td>NC</td><td>—</td></tr><tr><td>7</td><td>送信要求</td><td>RS</td><td>出力</td></tr><tr><td>8</td><td>送信可</td><td>CS</td><td>入力</td></tr><tr><td>9</td><td>—</td><td>NC</td><td>—</td></tr></table> 3) RS-485端子  <table><tr><th>名称</th><th>役割</th></tr><tr><td>—</td><td>他のアンプユニットの「—」線と配線します</td></tr><tr><td>+</td><td>他のアンプユニットの「+」線と配線します</td></tr></table>	ピンNo.	名称	略号	信号方向	1	—	NC	—	2	受信データ	RD	入力	3	送信データ	SD	出力	4	—	NC	—	5	信号用接地	SG	—	6	—	NC	—	7	送信要求	RS	出力	8	送信可	CS	入力	9	—	NC	—	名称	役割	—	他のアンプユニットの「—」線と配線します	+	他のアンプユニットの「+」線と配線します	形V640-HAM11-V4、形V640-HAM11-L-V2 1).電源端子: 変更なし 2) RS-232C端子: 変更なし 3) RS-485端子: 変更なし
ピンNo.	名称	略号	信号方向																																												
1	—	NC	—																																												
2	受信データ	RD	入力																																												
3	送信データ	SD	出力																																												
4	—	NC	—																																												
5	信号用接地	SG	—																																												
6	—	NC	—																																												
7	送信要求	RS	出力																																												
8	送信可	CS	入力																																												
9	—	NC	—																																												
名称	役割																																														
—	他のアンプユニットの「—」線と配線します																																														
+	他のアンプユニットの「+」線と配線します																																														

生産終了予定商品

形V640-HAM11-V3(-2)

形V640-HAM11-ETN

形V640-HAM11-L(-ETN)

推奨代替商品


形V640-HAM11-V4

形V640-HAM11-ETN-V2


形V640-HAM11-L(-ETN)-V2

形V640-HAM11-ETN、形V640-HAM11-L-ETN

1) 電源端子



2) Ethernet コネクタ



ピンNo.	名称	略号	I/O
1	送信データ +	TX_D+	出力
2	送信データ -	TX_D-	出力
3	受信データ +	RX_D+	入力
4	—	—	—
5	—	—	—
6	受信データ -	RX_D-	入力
7	—	—	—
8	—	—	—

形V640-HAM11-ETN-V2、形V640-HAM11-L-ETN-V2



1) 電源端子: 変更なし

2) Ethernet コネクタ: 変更なし

■取付寸法

生産終了予定商品 形V640-HAM11-V3(-2) 形V640-HAM11-ETN 形V640-HAM11-L(-ETN)	推奨代替商品 形V640-HAM11-V4 形V640-HAM11-ETN-V2 形V640-HAM11-L(-ETN)-V2
外形寸法を参照ください。	外形寸法を参照ください。

■外形寸法

生産終了予定商品 形V640-HAM11-V3(-2) 形V640-HAM11-ETN 形V640-HAM11-L(-ETN)	推奨代替商品 形V640-HAM11-V4 形V640-HAM11-ETN-V2 形V640-HAM11-L(-ETN)-V2
形V640-HAM11-V3(-2)/ 形V640-HAM11-L  形V640-HAM11-ETN/ 形V640-HAM11-L-ETN 	形V640-HAM11-V4/ 形V640-HAM11-L-V2 変更なし 形V640-HAM11-ETN-V2/ 形V640-HAM11-L-ETN-V2 変更なし

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形V640-HAM11-V3(-2) 形V640-HAM11-ETN 形V640-HAM11-L(-ETN)	推奨代替商品 形V640-HAM11-V4 形V640-HAM11-ETN-V2 形V640-HAM11-L(-ETN)-V2
電源電圧	DC24V+10%/−15%	同左
消費電流	150mA以下 (形V640-HAM11-V3(-2)/-ETN) 400mA以下 (形V640-HAM11-L(-ETN))	同左 (形V640-HAM11-V4/-ETN-V2) 同左 (形V640-HAM11-L(-ETN)-V2)
周囲温度	動作時:0〜+40℃ 保存時:−15〜+65℃ (ただし氷結なきこと)	同左
周囲湿度	動作時・保存時:35〜85%RH (ただし結露なきこと)	同左
保護構造	IP20(IEC60529規格)	同左
絶縁抵抗	電源端子一括とフレームグランド端子間 20MΩ以上(DC100Vメガにて)	同左
耐電圧	AC1000V(50/60Hz、1分間) 電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し、 漏れ電流5mA以下	同左
耐振動	周波数10〜150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s ² の振動をX、Y、Z各方向、各8分 10掃引	同左
耐衝撃	150m/s ² の衝撃をX、Y、Z方向に各3回、計18回	同左
接地	D種接地(従来の第3種接地)	同左
ケース材質	PC+ABS	同左
質量	約250g	同左
CIDRWヘッド	形V640-HS61 (形V640-HAM11-V3(-2)/-ETN) 形V640-HS62 (形V640-HAM11-L(-ETN))	同左 (形V640-HAM11-V4/-ETN-V2) 同左 (形V640-HAM11-L(-ETN)-V2)

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。