

## 生産終了予定商品のお知らせ

ファイバセンサ

発行日  
2015 年 4 月 1 日

No. 2015040C

### ファイバユニット 形E32-T22S-7 生産終了のお知らせ

#### 生産終了予定商品

ファイバユニット



形E32-T22S-7



#### 推奨代替商品

ファイバユニット

形E32-A04

#### ■生産終了予定時期

2016年3月末

#### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

検出方向がトップビューからサイドビューに変更になります。

開口角が8°(代表)から4.3°(代表)に変更になります。

#### ■生産終了予定商品との相違点

| 推奨代替商品形式    | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 形E32-A04 2M | ◎    | ×    | ◎    | ×    | ○    | ○    | ○    |

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません




#### ■生産終了予定商品と推奨代替商品

| 生産終了予定商品    | 推奨代替商品      | 標準価格(¥) |
|-------------|-------------|---------|
| 形E32-T22S-7 | 形E32-A04 2M | 23,000  |


#### ■本体の色

| 生産終了予定商品<br>形E32-T22S-7 | 推奨代替商品<br>形E32-A04 |
|-------------------------|--------------------|
| 検出ヘッド：銀色<br>ファイバ素線：黒色   |                    |

# ■取付寸法

| 生産終了予定商品<br>形E32-T22S-7                                                                                                                                                 | 推奨代替商品<br>形E32-A04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ファイバユニットの取り付けは、下図のような止めねじ(M3以下)を使用し、締め付け強度は0.29N・m以下としてください。</p>  <p>止めねじ(M3以下)</p> | <p>取り付け面<br/>ファイバユニット<br/>取り付け面が同一平面になるようにしてください</p>  <p>樹脂注入口(φ1mm)<br/>9mm<br/>刻印のある反対側の面を<br/>取り付け面と合わせてください</p> <p>刻印</p> <p>ファイバユニットの取り付けは、下図のような止めねじ(M3以下)を使用し、締め付け強度は0.29N・m以下としてください。ただし、樹脂注入口付近では、ネジ止めしないでください。(上図斜線部分参照)</p>  <p>止めねじ(M3以下)</p> |


# ■外形寸法

| 生産終了予定商品<br>形E32-T22S-7                                                             | 推奨代替商品<br>形E32-A04                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>注: 刻印のある面と反対側を取り付け面(基準面)としてご使用ください。</p> |

# ■定格／性能

| 項目                      |         | 生産終了予定商品<br>形E32-T22S-7 | 推奨代替商品<br>形E32-A04 |
|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| 検出距離<br>(アンプ:形E3X-DA-N) | 超長距離モード | 350mm                   | 440mm              |
|                         | 標準モード   | 290mm                   | 340mm              |
|                         | 超高速モード  | 170mm                   | 170mm              |
| 検出物体                    |         | φ0.7mm以上不透明体            | φ1.2mm以上不透明体       |
| 開口角                     |         | 8°(代表)                  | 4.3°(代表)           |
| 検出ヘッド締め付け強度             |         | 0.29N・m                 |                    |
| 使用周囲温度                  |         | -40～+70℃                |                    |
| ファイバ曲げ半径                |         | R10mm以上                 |                    |

■動作特性



本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。