

生産終了商品のお知らせ

ファイバセンサ

発行日
2017年9月1日
No. 2017058C

ファイバユニット 形E32-L16 生産終了のお知らせ

生産終了商品

ファイバユニット



形E32-L16



推奨代替商品

ファイバユニット

形E32-L16-N

■最終受注年月

2017年7月末

■最終出荷年月

2017年7月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

検出ヘッドの外形寸法が小さくなります。
ただし、取付寸法と光軸位置は同等となっています。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E32-L16-N	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません


■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E32-L16 2M	形E32-L16-N 2M	15,500
形E32-L16 5M	形E32-L16-N 5M	オープン価格



■本体の色

生産終了商品 形E32-L16	推奨代替商品 形E32-L16-N
黒色	

■取付寸法

生産終了商品 形E32-L16	推奨代替商品 形E32-L16-N
 取付穴寸法 MOUNTING SCREW HOLES	


■外形寸法

生産終了商品 形E32-L16	
 2000 (標準長さ/STANDARD LENGTH) 2-光ファイバφ2.2 2-OPTICAL FIBER 2.2Dia 形式表示チューブ TYPE INDICATED TUBE 取付穴 2-φ3.2 φ6皿ザグリ MOUNTING HOLES 2-3.2Dia 6Dia COUNTER SINKING 光軸 OPTICAL AXIS	
推奨代替商品 形E32-L16-N	
 2000 (標準長さ/STANDARD LENGTH) 形式表示チューブ TYPE INDICATED TUBE 取付穴 2-φ3.2 φ6皿ザグリ MOUNTING HOLES 2-3.2Dia 6Dia COUNTER SINKING 取付穴 2-3.2×3.4 MOUNTING HOLE 2-3.2×3.4 取付穴 2-φ3.2 MOUNTING HOLE 2-3.2DIA 光ファイバ φ2.2 OPTICAL FIBER 2.2DIA 光軸 OPTICAL AXIS	

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形E32-L16	推奨代替商品 形E32-L16-N
検出方式	限定反射形	
検出距離	0～15mm(検出物体、傾き0°にて) 使用ファイバンプ形式 形E3X-DA□□-N、形E3X-DA□□-S、形E3X-MDA□□、形E32X-HD□□、 形E3NX-FA□□、形E3X-NA□□	
標準検出物体	反射率7%ソーダガラス、厚み0.7mm、端面R面取り仕上げ	
耐振動性(耐久)	複振幅1.5mm、振動数10～55Hzの可変振動をX、Y、Z、 各方向に2時間ずつ加え、構造・特性に異常がないこと	
耐衝撃性(耐久)	500m/s ² の衝撃をX、Y、Z各方向に3回ずつ加え、構造・特性に異常がないこと	
周囲温度範囲	動作時、保存時：－40～＋70℃(ただし、氷結、結露しないこと)	
周囲湿度範囲	動作時：35～85%RH、保存時：35～95%RH	
ファイバ曲げ半径	R25mm以上	
締付強度	0.29N・m以下	0.3N・m以下
材質	ケース : ABS ファイバ : アクリル樹脂(PMMA) ファイバ外被 : 黒色ポリエチレン	ケース : ポリ塩化ビニル ファイバ : アクリル樹脂(PMMA) ファイバ外被 : 黒色ポリエチレン

■ 動作特性



本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。