

生産終了予定商品

マイクロ・リードリレー



形LAシリーズ
形LABシリーズ
形LADシリーズ

**推奨代替商品**

推奨代替商品なし

2013年3月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

●形LAシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形LA1 DC5	推奨代替商品はありません。
形LA1 DC12	
形LA1 DC24	
形LA1-001 DC5	
形LA1-001 DC12	
形LA1-001 DC24	
形LA2 DC5	
形LA2 DC12	
形LA2 DC24	
形LA2-002 DC5	
形LA2-002 DC12	
形LA2-002 DC24	

生産終了予定商品と推奨代替商品

●形LABシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形LAB1 DC5	推奨代替商品はありません。
形LAB1 DC12	
形LAB1-010 DC5	
形LAB1-010 DC12	
形LAB1-010 DC24	
形LAB1-001 DC5	
形LAB1-001 DC12	
形LAB1-001 DC24	
形LAB2 DC5	
形LAB2 DC12	
形LAB2 DC24	
形LAB2-002 DC5	
形LAB2-002 DC12	
形LAB2-002 DC24	
形LAB4 DC5	
形LAB4 DC12	
形LAB4 DC24	
形LAB1N DC5	
形LAB1N DC12	
形LAB1N DC24	
形LAB1N-010 DC5	
形LAB1N-010 DC12	
形LAB1N-010 DC24	
形LAB1N-001 DC5	
形LAB1N-001 DC12	
形LAB1N-001 DC24	
形LAB1N-V07 DC5	
形LAB1N-V07 DC12	
形LAB1N-V07 DC24	
形LAB2N DC5	
形LAB2N DC12	
形LAB2N DC24	
形LAB2N-002 DC5	
形LAB2N-002 DC12	
形LAB2N-002 DC24	









生産終了予定商品と推奨代替商品









●形LADシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形LAD1 DC5	推奨代替商品はありません。
形LAD1 DC12	
形LAD1 DC24	
形LAD1S DC5	
形LAD1S DC12	
形LAD1S DC24	
形LAD1U1 DC5	
形LAD1U1 DC12	
形LAD1U1 DC24	
形LAD1-001 DC5	
形LAD1-001 DC12	
形LAD1-001 DC24	
形LAD2 DC5	
形LAD2 DC12	
形LAD2 DC24	
形LAD2S DC5	
形LAD2S DC12	
形LAD2S DC24	





本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
形LAシリーズ：グレー 形LABシリーズ：シルバー 形LADシリーズ：黒	推奨代替商品はありません。



生産終了予定商品	推奨代替商品
●形LAシリーズ：(TOP VIEW) <形LA1>  <形LA1-001>  <形LA2>  <形LA2-002>  ●形LABシリーズ：(BOTTOM VIEW) <形LAB1>  <形LAB1-010>  <形LAB1-001>  <形LAB2> 	推奨代替商品はありません。

生産終了予定商品	推奨代替商品
<形LAB2-002> 	
<形LAB4> 	
<形LAB1N> 	
<形LAB1N-010> 	推奨代替商品はありません。
<形LAB1N-001> 	
<形LAB1N-V70> 	
<形LAB2N> 	
<形LAB2N-002> 	







端子配置／配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
●形LADシリーズ：(TOP VIEW) <形LAD1、形LAD1S>  <形LAD1U1>  <形LAD1-001>  <形LAD2、形LAD2S> 	推奨代替商品はありません。







取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
●形LAシリーズ： チューブラタイプ（外形寸法参照） ●形LABシリーズ：(BOTTOM VIEW) <形LAB1>  <形LAB1-010> 	推奨代替商品はありません。






取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
<形LAB1-001> 	
<形LAB2> 	
<形LAB2-002> 	
<形LAB4> 	推奨代替商品はありません。
<形LAB1N> 	
<形LAB1N-010> 	






取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
<形LAB1N-001>  <形LAB1N-V70>  <形LAB2N>  <形LAB2N-002>  ●形LADシリーズ：(BOTTOM VIEW) <形LAD1シリーズ>  <形LAD2シリーズ> 	推奨代替商品はありません。

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
●形LAシリーズ ＜形LA1シリーズ＞  ＜形LA2シリーズ＞  ●形LABシリーズ ＜形LAB1＞  ＜形LAB1-001、形LAB1-010、形LAB2＞  ＜形LAB2-002、形LAB4＞ 	推奨代替商品はありません。

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
＜形LAB1N、形LAB1N-001＞  ＜形LAB1N-010＞  ＜形LAB1N-V07、形LAB2N＞  ●形LADシリーズ ＜形LAD1シリーズ＞  ＜形LAD2シリーズ＞ 	推奨代替商品はありません。

定格／性能

生産終了予定商品

推奨代替商品

●形LAシリーズ

形式	接点定格		コイル定格		
	定格負荷	耐久性 (万回)	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	消費電力 (mW)
LA1 DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	25	200	125
LA1 DC12			10	1200	120
LA1 DC24			5.1	4700	123
LA1-001 DC5	AC24V 0.1A DC24V 0.1A	200	29.4	170	147
LA1-001 DC12			12.5	960	150
LA1-001 DC24			6.3	3840	150
LA2 DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	38.5	130	192
LA2 DC12			18.5	650	222
LA2 DC24			9.2	2600	222
LA2-002 DC5	AC24V 0.1A DC24V 0.1A	200	55.6	90	278
LA2-002 DC12			23.1	520	277
LA2-002 DC24			11.4	2100	274

●形LABシリーズ

形式	接点定格		コイル定格		
	定格負荷	耐久性 (万回)	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	消費電力 (mW)
LAB1 DC5	AC100V 0.024A DC24V 0.1A	1000	11.9	420	60
LAB1 DC12			4.8	2500	58
LAB1-010 DC5			20	250	100
LAB1-010 DC12	AC100V 0.024A DC24V 0.1A	500	9	1330	108
LAB1-010 DC24			4.4	5460	106
LAB1-001 DC5			20	250	100
LAB1-001 DC12	AC12V 0.1A DC12V 0.1A	200	9	1330	108
LAB1-001 DC24			4.4	5460	106
LAB2 DC5	AC100V 0.024A DC24V 0.1A	1000	20	250	100
LAB2 DC12			9	1330	108
LAB2 DC24			4.4	5460	106
LAB2-002 DC5	AC12V 0.1A DC12V 0.1A	200	40	125	200
LAB2-002 DC12			16.7	720	200
LAB2-002 DC24			8.3	2900	199
LAB4 DC5	AC100V 0.024A DC24V 0.1A	1000	40	125	200
LAB4 DC12			16.7	720	200
LAB4 DC24			8.3	2900	199
LAB1N DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	10	500	50
LAB1N DC12			10	1200	120
LAB1N DC24			10	2500	230
LAB1N-010 DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	20	250	100
LAB1N-010 DC12			10	1200	120
LAB1N-010 DC24			5.1	4700	123
LAB1N-001 DC5	AC12V 0.1A DC12V 0.1A	200	10	500	50
LAB1N-001 DC12			10	1200	120
LAB1N-001 DC24			10	2500	230
LAB1N-V07 DC5	AC100V 0.02A DC24V 0.1A	500	50	100	250
LAB1N-V07 DC12			21	570	253
LAB1N-V07 DC24			10	2300	250
LAB2N DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	25	200	125
LAB2N DC12			20	600	240
LAB2N DC24			13.3	1800	320
LAB2N-002 DC5	AC12V 0.1A DC12V 0.1A	200	25	200	125
LAB2N-002 DC12			20	600	240
LAB2N-002 DC24			13.3	1800	320

推奨代替商品はありません。

定格／性能

生産終了予定商品						推奨代替商品						
●形LADシリーズ						推奨代替商品はありません。						
							形式	接点定格		コイル定格		
								定格負荷	耐久性 (万回)	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	消費電力 (mW)
							LAD1 DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	10	500	50
							LAD1 DC12			12	1000	144
							LAD1 DC24			13.3	1800	320
							LAD1S DC5	AC100V 0.024A DC24V 0.1A	1000	10	500	50
							LAD1S DC12			12	1000	144
							LAD1S DC24			13.3	1800	320
							LAD1U1 DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	10	500	50
							LAD1U1 DC12			12	1000	144
							LAD1U1 DC24			13.3	1800	320
							LAD1-001 DC5	AC12V 0.1A DC12V 0.1A	200	25	200	125
							LAD1-001 DC12			24	500	288
							LAD1-001 DC24			14.1	1700	339
							LAD2 DC5	AC100V 0.05A DC24V 0.2A	1000	35.7	140	179
							LAD2 DC12			24	500	288
							LAD2 DC24			11.2	2150	268
							LAD2S DC5	AC100V 0.024A DC24V 0.1A	1000	35.7	140	179
							LAD2S DC12			24	500	288
LAD2S DC24	11.2	2150	268									

動作特性

生産終了予定商品					推奨代替商品
●形LAシリーズ					推奨代替商品はありません。
形式	動作時間 (mS)	復帰時間 (mS)	動作電圧 (V)	復帰電圧 (V)	
LA1 DC5	1	1	4.0	0.5	
LA1 DC12			9.6	1.2	
LA1 DC24			19.2	2.4	
LA1-001 DC5	2	2.5	4.0	0.5	
LA1-001 DC12			9.6	1.2	
LA1-001 DC24			19.2	2.4	
LA2 DC5	1	1	4.0	0.5	
LA2 DC12			9.6	1.2	
LA2 DC24			19.2	2.4	
LA2-002 DC5	2	2.5	4.0	0.5	
LA2-002 DC12			9.6	1.2	
LA2-002 DC24			19.2	2.4	

動作特性

生産終了予定商品

推奨代替商品

●形LABシリーズ

形式	動作時間 (mS)	復帰時間 (mS)	動作電圧 (V)	復帰電圧 (V)
LAB1 DC5	1	1	4.0	0.5
LAB1 DC12			9.6	1.2
LAB1-010 DC5	1	1	4.0	0.5
LAB1-010 DC12			9.6	1.2
LAB1-010 DC24			19.2	2.4
LAB1-001 DC5	2	2.5	4.0	0.5
LAB1-001 DC12			9.6	1.2
LAB1-001 DC24			19.2	2.4
LAB2 DC5	1	1	4.0	0.5
LAB2 DC12			9.6	1.2
LAB2 DC24			19.2	2.4
LAB2-002 DC5	2	2.5	4.0	0.5
LAB2-002 DC12			9.6	1.2
LAB2-002 DC24			19.2	2.4
LAB4 DC5	1	1	4.0	0.5
LAB4 DC12			9.6	1.2
LAB4 DC24			19.2	2.4
LAB1N DC5	1	1	4.0	0.5
LAB1N DC12			9.6	1.2
LAB1N DC24			19.2	2.4
LAB1N-010 DC5	1	1	4.0	0.5
LAB1N-010 DC12			9.6	1.2
LAB1N-010 DC24			19.2	2.4
LAB1N-001 DC5	2	2.5	4.0	0.5
LAB1N-001 DC12			9.6	1.2
LAB1N-001 DC24			19.2	2.4
LAB1N-V07 DC5	1	1	4.0	0.5
LAB1N-V07 DC12			9.6	1.2
LAB1N-V07 DC24			19.2	2.4
LAB2N DC5	1	1	4.0	0.5
LAB2N DC12			9.6	1.2
LAB2N DC24			19.2	2.4
LAB2N-002 DC5	2	2.5	4.0	0.5
LAB2N-002 DC12			9.6	1.2
LAB2N-002 DC24			19.2	2.4

●形LADシリーズ

形式	動作時間 (mS)	復帰時間 (mS)	動作電圧 (V)	復帰電圧 (V)
LAD1 DC5	1	1	4.0	0.5
LAD1 DC12			9.6	1.2
LAD1 DC24			19.2	2.4
LAD1S DC5	1	1	4.0	0.5
LAD1S DC12			9.6	1.2
LAD1S DC24			19.2	2.4
LAD1U1 DC5	1	1	4.0	0.5
LAD1U1 DC12			9.6	1.2
LAD1U1 DC24			19.2	2.4
LAD1-001 DC5	2	2.2	4.0	0.5
LAD1-001 DC12			9.6	1.2
LAD1-001 DC24			19.2	2.4
LAD2 DC5	1	1	4.0	0.5
LAD2 DC12			9.6	1.2
LAD2 DC24			19.2	2.4
LAD2S DC5	1	1	4.0	0.5
LAD2S DC12			9.6	1.2
LAD2S DC24			19.2	2.4

推奨代替商品はありません。

操作方法

生産終了予定商品	推奨代替商品
コイルに定格電圧を印加	推奨代替商品はありません。

2012年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。