

生産終了商品のお知らせ

リミットスイッチ

発行日
2021年10月1日
No. 2021077C

2回路リミットスイッチ 形WL、形WL-N一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

2回路リミットスイッチ

形WLNJ-21
形WLNJ-28
形WL-9H301
形WLNJ-21-N
形WLNJ-28-N
形WL-9H301-N
(FOR WLNJ-21-N)



推奨代替商品

2回路リミットスイッチ

形WLHAL4
形WLHAL4
推奨代替商品なし
形WLCAL4-N
形WLCAL4-N
推奨代替商品なし

■最終受注年月

2021年10月末

■最終出荷年月

2021年10月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品をご利用いただく場合は、外形寸法、動作特性、操作方法などが異なりますので、事前にカタログ、製品仕様書、外形寸法図をご確認いただきますようお願いいたします。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形WLHAL4	◎	×	◎	◎	◎	×	×
形WLCAL4-N	◎	×	◎	◎	◎	×	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更





×

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形WLNJ-21	形WLHAL4	7,350
形WLNJ-28	形WLHAL4	7,350
形WL-9H301	推奨代替商品はありません。	-
形WLNJ-21-N	形WLCAL4-N	6,700
形WLNJ-28-N	形WLCAL4-N	6,700
形WL-9H301-N(FOR WLNJ-21-N)	推奨代替商品はありません。	-

■外形寸法

生産終了商品 形WLNJ-21	推奨代替商品 形WLHAL4
ロッドの長さ: 240mm ロッドの太さ: $\phi 8$mm ロッドの材質: 樹脂 取付面からロッド中心までの距離: 13.1mm 	ロッドの長さ: 350~380mm(調整可) ロッドの太さ: $\phi 3.2$mm ロッドの材質: ステンレス 取付面からロッド中心までの距離: 54.5mm 
生産終了商品 形WLNJ-28	推奨代替商品 形WLHAL4
ロッドの長さ: 390mm ロッドの太さ: $\phi 8$mm ロッドの材質: 樹脂 取付面からロッド中心までの距離: 13.1mm 	ロッドの長さ: 350~380mm(調整可) ロッドの太さ: $\phi 3.2$mm ロッドの材質: ステンレス 取付面からロッド中心までの距離: 54.5mm 


生産終了商品
形WLNJ-21-N

ロッドの長さ: 240mm
 ロッドの太さ: $\phi 8$ mm
 ロッドの材質: 樹脂
 取付面からロッド中心までの距離: 13.1mm




推奨代替商品
形WLCAL4-N

ロッドの長さ: 350~380mm(調整可)
 ロッドの太さ: $\phi 3.2$ mm
 ロッドの材質: ステンレス
 取付面からロッド中心までの距離: 54.5mm




生産終了商品
形WLNJ-28-N

ロッドの長さ: 390mm
 ロッドの太さ: $\phi 8$ mm
 ロッドの材質: 樹脂
 取付面からロッド中心までの距離: 13.1mm



推奨代替商品
形WLCAL4-N

ロッドの長さ: 350~380mm(調整可)
 ロッドの太さ: $\phi 3.2$ mm
 ロッドの材質: ステンレス
 取付面からロッド中心までの距離: 54.5mm



■動作特性


生産終了商品 形WLNJ-21	推奨代替商品 形WLHAL4
動作に必要な力(OF):最大 0.78N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):最大 35度	動作に必要な力(OF):最大 0.98N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):15±5度

生産終了商品 形WLNJ-28	推奨代替商品 形WLHAL4
動作に必要な力(OF):最大 0.44N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):140±70mm(ロッド先端にて)	動作に必要な力(OF):最大 0.98N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):15±5度

生産終了商品 形WLNJ-21-N	推奨代替商品 形WLCAL4-N
動作に必要な力(OF):最大 0.78N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):最大 35度	動作に必要な力(OF):最大 0.98N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):15±5度

生産終了商品 形WLNJ-28-N	推奨代替商品 形WLCAL4-N
動作に必要な力(OF):最大 0.44N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):140±70mm(ロッド先端にて)	動作に必要な力(OF):最大 0.98N(ロッド先端にて) 動作までの動き(PT):15±5度

■操作方法

生産終了商品 形WLNJ-21、形WLNJ-28 形WLNJ-21-N、形WLNJ-28-N	推奨代替商品 形WLHAL4
フレキシブルロッド型 軸芯方向を除き、360度の方向へ操作ができます。 	回転レバー型 1方向のみ操作ができます。 ヘッドの向きを90度変更すると、操作方向も90度変更できます。 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。