

生産終了予定商品のお知らせ

温度調節器(デジタル調節計)

発行日
2013 年 7 月 1 日

No. 2013034C

温度センサ 形E52シリーズ(特殊仕様)一部商品 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

温度センサ

形E52-CA1D-30

形E52-CA1D-31

形E52-CA1D-41

形E52-CA1DS

形E52-IC1D-40

形E52-IC1D-41

形E52-CA□AS-40



推獎代替商品

温度センサ

形E52-CA1DY-30

形E52-CA1DY-31

形E52-CA1DY-41

形E52-CA1DSY

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

■生産終了予定時期

2013年12月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了予定商品でリード線(補償導線含む)末端が、M4サイズのY型圧着端子になっている形式は、Y型圧着端子のサイズがM3.5になります。結果として、接続可能端子台は、M4ねじ端子台とM3.5ねじ端子台からM3ねじ端子台とM3.5ねじ端子台になります。

对象推奨代替形式:形E52-CA1DY-30

形E52-CA1DY-31

形E52-CA1DY-41

形E52-CA1DSY

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E52-CA1DY-30	○	○	○	◎	◎	◎	◎
形E52-CA1DY-31	○	○	○	◎	◎	◎	◎
形E52-CA1DY-41	○	○	○	◎	◎	◎	◎
形E52-CA1DSY	○	○	○	◎	◎	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：變更大

一：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格
形E52-CA1D-30 W1/4 1M	形E52-CA1DY-30 W1/4 1M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1D-30 W1/4 2M	形E52-CA1DY-30 W1/4 2M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1D-31 W1/4 0.4M	形E52-CA1DY-31 W1/4 0.4M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1D-31 W1/4 1M	形E52-CA1DY-31 W1/4 1M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1D-41 M6 1M	形E52-CA1DY-41 M6 1M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1D-41 M6 2M	形E52-CA1DY-41 M6 2M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1D-41 M6 4M	形E52-CA1DY-41 M6 4M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1DS W1/4 1M	形E52-CA1DSY W1/4 1M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1DS W1/4 2M	形E52-CA1DSY W1/4 2M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1DS W1/4 3M	形E52-CA1DSY W1/4 3M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA1DS W1/4 4M	形E52-CA1DSY W1/4 4M	カタログ非掲載のため未設定
形E52-IC1D-40	推奨代替商品なし	カタログ非掲載のため未設定
形E52-IC1D-41	推奨代替商品なし	カタログ非掲載のため未設定
形E52-CA□AS-40	推奨代替商品なし	カタログ非掲載のため未設定

※上記掲載の推奨代替商品が有る形式は、過去3年間に出荷された形式のみを記載しております。

推奨代替品については、上記以外の形式も作成可能ですのでお問い合わせください。


※推奨代替商品なしの形式につきましては、代表形式を記載しております。

(保護管長違いや、リード長違いの全仕様を含んでおります。)

■本体の色、材質

生産終了予定商品 形E52-CA1D-30、形E52-CA1D-31 形E52-CA1D-41、形E52-CA1DS	推奨代替商品 形E52-CA1DY-30、形E52-CA1DY-31 形E52-CA1DY-41、形E52-CA1DSY
① Y型圧着端子スリーブ色 [+]赤、[-]白	① Y型圧着端子スリーブ色 [+]赤、[-]青

■外形寸法

生産終了予定商品 ⇒ 推奨代替商品 形E52-CA1D-30 ⇒ 形E52-CA1DY-30 形E52-CA1D-31 ⇒ 形E52-CA1DY-31 形E52-CA1D-41 ⇒ 形E52-CA1DY-41 形E52-CA1DS ⇒ 形E52-CA1DSY			
 The diagram shows a cross-section of the thermocouple assembly. Key dimensions include a total length of 80mm, a 10mm section for the movable ring, and a 3.8mm section for the enamel copper wire. Components labeled include: 可動リング (Movable ring), 熱電対素線 (Φ0.65) (Thermocouple wire), SUS304, エナメル銅線 (Enamel copper wire), 黄銅 (Brass), カラーチューブ K(青) J(黄) (Color tube K(blue) J(yellow)), ガラス被覆鋼外シールド (Glass coating shield covered by copper), and マークチューブ (Mark tube). A note indicates the use of M3.5 crimping terminals with sleeves.			
No.	項目	生産終了予定商品 形E52-CA1D-30、形E52-CA1D-31 形E52-CA1D-41、形E52-CA1DS	推奨代替商品 形E52-CA1DY-30、形E52-CA1DY-31 形E52-CA1DY-41、形E52-CA1DSY
1.	Y型圧着端子サイズ	① M4	① M3.5

※圧着端子部は、該当全機種において共通ですので、代表形式の図にて代用させていただきます。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。