

生産終了商品のお知らせ

プログラマブルターミナル

発行日

2022年9月1日

No. 2021084C(2)

プログラマブルターミナル NT631Cシリーズ、ケーブル NT-CNT121 生産終了のお知らせ

＜お断りとお願い＞

2021年10月発行のプロダクトニュースNo. 2021084Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、最終受注年月が2022年9月末から2022年8月末への変更です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

プログラマブルターミナル

NT631C-ST153-V3

NT631C-ST153-EV3

NT631C-ST153B-V3

NT631C-ST153B-EV3

ケーブル

NT-CNT121

推奨代替商品

プログラマブルターミナル

NA5-12W101S-V1

NA5-12W101S-V1

NA5-12W101B-V1

NA5-12W101B-V1

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2022年8月末

(生産継続に尽力いたしますが、構成部品が早期に不足した場合、上記日程以前に受注終了となる可能性があります。)

■最終出荷年月

2022年12月末

■修理対応終了年月

2029年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

保護接地端子を必ずD種接地してください。また、内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対におこなわないでください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
NA5-12W101S-V1	×	×	×	×	×	×	×
NA5-12W101B-V1	×	×	×	×	×	×	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

20220729_DOP_00001



■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
NT631C-ST153-EV3	NA5-12W101S-V1	435,000
NT631C-ST153-V3	NA5-12W101S-V1	435,000
NT631C-ST153B-EV3	NA5-12W101B-V1	435,000
NT631C-ST153B-V3	NA5-12W101B-V1	435,000
NT-CNT121	推奨代替商品はありません。	-

■本体の色

生産終了商品 NT631C-ST153(B)-(E)V3	推奨代替商品 NA5-12W101S/B-V1
アイボリー:NT631C-ST153-(E)V3 ブラック:NT631C-ST153B-(E)V3	シルバー:NA5-12W101S-V1 ブラック:NA5-12W101B-V1

■端子配置／配線接続

生産終了商品 NT631C-ST153(B)-(E)V3	推奨代替商品 NA5-12W101S/B-V1
 (単位: mm)	
① 電源端子 ② PORT A (RS-232C) ③ PORT B (RS-232C) ④ PORT B (RS-422A/485) ⑤ 拡張I/F (メモリユニット) ⑥ プリンタポート	① 電源端子 ② Ethernetポート ③ シリアルポート(将来拡張用) ④ USBホストポート ⑤ USBスレーブポート ⑥ SDメモ리카ード装着コネクタ ⑦ リセットスイッチ ⑧ 保護接地端子 ⑨ バッテリカバー ⑩ 識別情報表示ラベル

■取付寸法

生産終了商品 NT631C-ST153(B)-(E)V3	推奨代替商品 NA5-12W101S/B-V1
パネルカット寸法 横:303+0.5/0、縦:238+0.5/0 パネル厚:1.6~4.8mm	パネルカット寸法 横:310+1/0、縦:221+1/0 パネル厚:1.6~6.0mm

■外形寸法

生産終了商品 NT631C-ST153(B)-(E)V3	推奨代替商品 NA5-12W101S/B-V1
315×250×54 (単位mm)	340×244×69 (単位mm)

■定格／性能

項目	生産終了商品 NT631C-ST153(B)-(E)V3	推奨代替商品 NA5-12W101S/B-V1
消費電力	18W以下	25W以下
表示デバイス	カラーTFT LCD	カラーTFT LCD
解像度	640×480(VGA)	1280×800(WXGA)
表示色	8色	1,677万色
サポートツール	NTシリーズサポートツール	Sysmac Studio
外部I/F	PORT A/B(シリアル)、プリンタ、拡張I/F	Ethernetポート(2ポート)、USBホストポート(2ポート)、USBスレーブポート、シリアルポート(将来拡張用)、SDメモ리카ードスロット
外部記憶デバイス	専用メモリユニット(NT-MF261)	SDメモ리카ード、USBメモリ
バックライト寿命	50,000時間以上	50,000時間以上
使用温度範囲	0~50℃	0~50℃
通信方式	上位リンク、NTリンク(1:1、1:N)、メモリリンク	Ethernet、CIP Ethernet、FINS Ethernet、Modbus/TCP

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。