

生産終了商品のお知らせ


マイクロスイッチ

発行日
2022 年 10 月 3 日
No. 2022020C(ON)(2)

小形基本スイッチ D2MVシリーズ 生産終了のお知らせ

《お断りとお願い》

2022年3月発行のプロダクトニュースNo. 2022020C(ON)において、変更がありました。
前回との変更点は、D2MV-1L-1C3の推奨代替商品をVX-51-1A3からVX-52-1A3への訂正です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。



■最終受注年月
2023年3月末

■最終出荷年月
2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
なし

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
VXシリーズ	◎	○	◎	◎	○	○	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
D2MV-01-1C1	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01-1C2	VX-01-1A2	オープン価格
D2MV-01-1C3	VX-01-1A3	オープン価格
D2MV-01-1C3 ASSY	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01-2C3	VX-01-2A3	オープン価格
D2MV-01L022-1C3	VX-015-1A3	オープン価格
D2MV-01L111-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01L111-1C3	VX-013-1A3	オープン価格
D2MV-01L11-1C1	推奨代替商品はありません。	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
D2MV-01L11-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01L11-1C3	VX-011-1A3	オープン価格
D2MV-01L13-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01L13-1C3	VX-014-1A3	オープン価格
D2MV-01L-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01L-1C3	VX-012-1A3	オープン価格
D2MV-01L2-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01L2-1C3	VX-016-1A3	オープン価格
D2MV-01L22-1C1	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01L22-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-01L22-1C3	VX-015-1A3	オープン価格
D2MV-1-1C1	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1-1C2	VX-5-1A2	オープン価格
D2MV-1-1C3	VX-5-1A3	オープン価格
D2MV-1-1C4	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L111-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L111-1C3	VX-53-1A3	オープン価格
D2MV-1L111-1C4	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L11-1C1	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L11-1C3	VX-51-1A3	オープン価格
D2MV-1L13-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L13-1C3	VX-54-1A3	オープン価格
D2MV-1L-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L-1C3	VX-52-1A3	オープン価格
D2MV-1L2-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L2-1C3	VX-56-1A3	オープン価格
D2MV-1L2-1C4	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L22-1C1	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L22-1C2	推奨代替商品はありません。	—
D2MV-1L22-1C3	VX-55-1A3	オープン価格
D2MV-1L22-1C4	推奨代替商品はありません。	—

■外形寸法

生産終了商品 D2MVシリーズ	推奨代替商品 VXシリーズ
Technical drawing of the D2MV series terminal block. Dimensions include: PT to OP distance of 2.8; OP to terminal center of 10.3±0.1; terminal pitch of 3±0.07; mounting hole diameter of φ3±0.07; terminal width of 20.2±0.25; terminal thickness of 2.8; terminal height of 11.6; terminal depth of 15.9; total height of 19.8±0.8; terminal width at base of 31.8; terminal width at top of 39.3±0.8; terminal width at base of 22.2±0.1; terminal width at top of 2.8 (7.5); terminal thickness of t=0.5; and 3-pin terminal block.	Technical drawing of the VX series terminal block. Dimensions include: PT to OP distance of 2.8; OP to terminal center of 10.3±0.1; terminal pitch of 3.1±0.13; mounting hole diameter of φ3.1±0.13; terminal width of 20.2±0.25; terminal thickness of 2.8; terminal height of 15.9; terminal depth of 18.8; total height of 18.8; terminal width at base of 27.8; terminal width at top of 37.8±0.8; terminal width at base of 22.2±0.1; terminal width at top of 2.8 (10); terminal thickness of t=0.5; and 3-pin terminal block.

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 D2MVシリーズ	推奨代替商品 VXシリーズ
定格	D2MV-01シリーズ AC125V/DC30V 0.1A 抵抗負荷 D2MV-1シリーズ AC125V/DC30V 1A 抵抗負荷	VX-01シリーズ AC125V/DC30V 0.1A 抵抗負荷 VX-5シリーズ AC125/250V 5A 抵抗負荷

■ 動作特性

項目	生産終了商品 D2MVシリーズ	推奨代替商品 VXシリーズ
動作に必要な力(OF) ※ピン押ボタン形の値	3タイプ 最大 0.1Nタイプ(ピン押ボタン形のみ) 最大 0.25Nタイプ(ピン押ボタン形のみ) 最大 0.49Nタイプ	2タイプ 最大 0.25Nタイプ(ピン押ボタン形のみ) 最大 0.49Nタイプ

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。