

生産終了商品のお知らせ

《お断りとお願い》

2023年4月発行のプロダクトニュースNo.2022080C(2)において、変更がありました。
前回との変更点は、以下の通りです。

- Mobile IO Box Power Supply 23419-812に関する注意点の記載について、「お客様はこの電源を注文するか、お手持ちの電源を使用するかを選択することができます。」から「お客様はこの電源をMobile IO Boxと合わせてご購入いただきますようお願いいたします。」に変更します。
- 推奨代替商品の発売予定を2023年4月から2023年5月に変更します。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

モバイルロボット

13029-802



推奨代替商品

モバイルロボット

23419-802

+

23419-812

(2023年5月発売予定)

■最終受注年月

2023年3月末

※サプライチェーンの影響のため、確保数量を早期に消化した場合は、期日前に受注を終了させていただきます。
お客様にはお手数をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 推奨代替商品 23419-802 と生産終了商品 13029-802 は、ロボットソフトウェアを2023年5月にリリース予定の最新版FLOW Core 3.1.0 にバージョンアップすれば、同じフリートで一緒に使用することが可能です。推奨代替商品 23419-802は、旧バージョンのソフトウェア (FLOW Core 3.1.0以前) を搭載したロボットには使用できません。
- 生産終了商品 13029-802 は電源が付属していますが、推奨代替商品 23419-802 ではMobile IO Box Power Supply 23419-812 という別形式になります。お客様はこの電源をMobile IO Boxと合わせてご購入いただきますようお願いいたします。
- 推奨代替商品は2023年5月に発売予定です。推奨代替商品の詳細については、弊社担当営業にお問い合わせください。
- FLOW Core 3.1.0 にバージョンアップされたお客様は、
 - ①それまでご使用いただいていた旧Call/Door Boxは問題なく継続的にご使用いただけます。
 - ②旧Call/Door Boxのご使用環境に新Mobile IO Boxが追加されても、新旧混在してご使用いただけます。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
23419-802	×	×	×	×	○	◎	○
23419-812	—	—	—	—	—	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません



■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
13029-802	23419-802 + 23419-812	オープン価格




■本体の色

生産終了商品 13029-802	推奨代替商品 23419-802
白、ベージュ 	白、グレー 



■外形寸法

生産終了商品 13029-802	推奨代替商品 23419-802
141.4(W) x 30(H) x 74.7(D) mm 	205 (W) x 35 (H) x 120 (D) mm 

■端子配置／配線接続

生産終了商品 13029-802	推奨代替商品 23419-802
【電源】 DC12V電源を接続します。(丸囲み部分) 【デジタル入出力】 外部入力2点、外部出力2点。 【アンテナ】 製品前面のRP-SMAポートに接続します。 【イーサネット】 製品背面のEthernetポート(RJ45)に接続します。  	【電源】 DC12-24V電源(バレルジャック)を接続します。(場所1) 【デジタル入出力】 外部入力6点、外部出力6点。(場所2) 【アンテナ】 ボックス外側のRP-SMAポートに接続します。(場所4,5) 【イーサネット】 Ethernetポート(RJ45)に接続します。(場所3) ※新製品は設定用ディップスイッチを搭載していません。設定はすべてソフトウェアで行います。  

■取付寸法

生産終了商品 13029-802	推奨代替商品 23419-802
120(W) x 30(D) mm ※付属の壁掛け用フレームにネジ4本で取り付けます。 	189(W) mm ※本体をネジ2本で壁に固定します。 

■定格／性能

項目	生産終了商品 13029-802	推奨代替商品 23419-802
質量	190g	450g
電源仕様	DC12 V	DC12-24V
ワイヤレス	IEEE 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
イーサネットポート	Ethernet	Gb Ethernet
I/O	入力2点 出力2点 (DC30V, 2A max.)	入力6点 (DC12-24V) 出力6点 (DC24V, 2A max.)
USBポート	なし	USB-A, USB-B
HMI	LEDリング, ボタン, ブザー	液晶ディスプレイ, ボタン×3, ブザー
アンテナ数	1	2
保護構造	IP20	

■操作方法

生産終了商品 13029-802	推奨代替商品 23419-802
中央のボタンを押すとロボットを呼ぶことができます。 リング状に配置されたLEDライトでゴールまでの距離を示します。  The image shows a circular call button with a glowing blue ring. Above the ring is a small black dot and the word "HERE". Around the ring are distance markings: 300m, 150m, 80m, 40m, 20m, 10m, and 5m. A red dot is visible at the bottom of the ring.	Callボタンを押すとロボットを呼び出すことができ、ゴールまでの距離は液晶画面上に数字で表示されます。またCancelボタンでロボットの呼び出しをキャンセルできます。 さらに液晶画面上にはエラーメッセージも表示されます。  The image shows the OMRON 23419-802 call button. It has a digital display showing "0.0m". Below the display are three buttons: Call, Cancel, and Next. The Call button has a location pin icon, the Cancel button has a location pin icon, and the Next button has a right arrow icon.

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。