

生産終了商品

ファイバセンサ
E32-T14F-2 5M

推奨代替商品

ファイバセンサ
E32-T14F 5M■最終受注年月
2027年3月末■最終出荷年月
2027年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品は検出距離、外形、定格性能等が異なります。
現在ご使用のアプリケーションをご確認の上で、最適な機種のご選定をお願いします。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
E32-T14F 5M	◎	×	◎	—	○	—	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大


—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
E32-T14F-2 5M	E32-T14F 5M	37,000

■外形寸法

生産終了商品
E32-T14F-2 5M



推奨代替商品
E32-T14F 5M



■ 定格／性能

項目	生産終了商品 E32-T14F-2 5M	推奨代替商品 E32-T14F 5M
検出距離	E3X-NH□ 800mm	E3NX-FA ギガパワーモード: 1050mm 標準モード: 600mm 高速モード: 375mm 最速モード: 100mm
周囲温度範囲	保管時・使用時: $-30 \sim +70^{\circ}\text{C}$ (ただし結露、氷結しないこと)	
周囲湿度範囲	保管時: 35~95%RH 使用時: 35~85%RH (ただし結露、氷結しないこと)	
ファイバ曲げ半径	R40mm以上で使用する	
締め付け強度	0.78N・m以下とすること	
引張・圧縮強度	29.4N以下とすること	
材質	検出ヘッド: フッ素樹脂 ファイバ: プラスチック ファイバ外被: ポリエチレンをフッ素樹脂で包む	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。