

生産終了商品のお知らせ

ロッカースイッチ

発行日
2019年3月1日

No. 2019014C(ON)

小形ロッカースイッチ 形A8Mシリーズ 生産終了のお知らせ



生産終了商品

小形ロッカースイッチ

形A8MD-116□

形A8MD-2262

形A8MS-116□



推奨代替商品

小形ロッカースイッチ

形A8L-21-11N□

形A8L-21-11N2

形A8L-11-11N□

■最終受注年月

2020年3月末

■最終出荷年月

2020年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

定格は10Aとなります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A8L-21-11N2 (形A8MD-1162との相違点)	◎	○	×	○	×	○	◎
形A8L-21-11N3	◎	○	×	○	×	○	◎
形A8L-21-11N2 (形A8MD-2262との相違点)	×	○	×	○	×	○	◎
形A8L-11-11N2	◎	○	×	○	×	○	◎
形A8L-11-11N3	◎	○	×	○	×	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A8MD-1162	形A8L-21-11N2	オープン価格
形A8MD-1163	形A8L-21-11N3	オープン価格
形A8MD-2262	形A8L-21-11N2	オープン価格
形A8MS-1162	形A8L-11-11N2	オープン価格
形A8MS-1163	形A8L-11-11N3	オープン価格



■本体の色

生産終了商品 形A8Mシリーズ	推奨代替商品 形A8Lシリーズ
外観 操作部・ボディ: 黒／マーキング: 白  * 形A8MD-2262は操作部・ボディ: 白 マーキング: 黒(代替の形A8Lに白はありません。) 	外観 操作部・ボディ: 黒／マーキング: 白 

■端子配置／配線接続

生産終了商品 形A8Mシリーズ	推奨代替商品 形A8Lシリーズ
端子接続 1極単投形  2極単投形 	端子接続 形A8Mとは端子配置・Noが異なります。 1極単投形  2極単投形 

■取付寸法

生産終了商品 形A8Mシリーズ	推奨代替商品 形A8Lシリーズ																			
パネル加工図  <table><tr><th>パネル厚 (mm)</th><th>X (mm)</th><th>Y (mm)</th></tr><tr><td>0.75~1.25</td><td>19.2^{+0.1}₀</td><td rowspan="3">12.9^{+0.1}₀</td></tr><tr><td>1.26~2.00</td><td>19.4^{+0.1}₀</td></tr><tr><td>2.01~3.00</td><td>19.8^{+0.1}₀</td></tr></table>	パネル厚 (mm)	X (mm)	Y (mm)	0.75~1.25	19.2 ^{+0.1} ₀	12.9 ^{+0.1} ₀	1.26~2.00	19.4 ^{+0.1} ₀	2.01~3.00	19.8 ^{+0.1} ₀	パネル加工図 ほぼ取付サイズは形A8Mと同じですが、詳細をご確認ください。  <table><tr><th>パネル厚さ (mm)</th><th>X (mm)</th><th>Y (mm)</th></tr><tr><td>t0.75~1.25</td><td>19.2⁰_{-0.1}</td><td>12.9^{+0.1}₀</td></tr><tr><td>t1.26~2.5</td><td>19.4^{+0.1}_{-0.3}</td><td>12.9^{+0.1}₀</td></tr></table>	パネル厚さ (mm)	X (mm)	Y (mm)	t0.75~1.25	19.2 ⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₀	t1.26~2.5	19.4 ^{+0.1} _{-0.3}	12.9 ^{+0.1} ₀
パネル厚 (mm)	X (mm)	Y (mm)																		
0.75~1.25	19.2 ^{+0.1} ₀	12.9 ^{+0.1} ₀																		
1.26~2.00	19.4 ^{+0.1} ₀																			
2.01~3.00	19.8 ^{+0.1} ₀																			
パネル厚さ (mm)	X (mm)	Y (mm)																		
t0.75~1.25	19.2 ⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₀																		
t1.26~2.5	19.4 ^{+0.1} _{-0.3}	12.9 ^{+0.1} ₀																		

■外形寸法

生産終了商品 形A8Mシリーズ	推奨代替商品 形A8Lシリーズ
はんだ付け端子 (タブ pitch=2.50 (t=0.8) 共用) 注:タブ端子でのVDE規格は取得していません	

■定格／性能

項目	生産終了商品 形A8Mシリーズ	推奨代替商品 形A8Lシリーズ
定格	AC125/250V・16A(抵抗負荷)	AC125/250V・10A(抵抗負荷)
動作に必要な力(OF)	1極:最大8N 2極:最大14N	1極:2.16±1.18N 2極:3.92±2.45N
電氣的耐久性	1万回以上	1万回以上
突入電流	最大117A	最大100A

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。