

生産終了商品のお知らせ

《お断りとお断り》

2026年6月発行のプロダクトニュースNo.2026047Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、生産終了商品の追加です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

推奨代替商品

コードリーダー/OCR
レーザ式バーコードリーダー

コードリーダー/OCR
レーザ式バーコードリーダー

⊗ FIS-08□0-□□□□Gシリーズ

V500-R2CF

コードリーダー/OCR
通信ケーブル

61-000148-02
61-000162-02
61-000164-02
61-000152-02
61-000153-02
61-000158-03
61-000159-03
61-000159-04
61-000160-03
61-000165-02
61-000166-02
61-000172-02

⊗

推奨代替商品なし

コードリーダー/OCR
電源

⊗ 97-000012-04

推奨代替商品なし

コードリーダー/OCR
取付けコネクタ

98-000016-01
98-000037-01
98-000148-01
98-200026-02
98-500006-01

⊗

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2027年5月末

■最終出荷年月

2027年8月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了商品との仕様の差異を十分に確認して、ご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	定格性能
V500-R2CF	×	×	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません



■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FIS-0830-0001G	V500-R2CF	オープン価格
FIS-0830-0002G		
FIS-0830-0003G		
FIS-0830-0004G		
FIS-0830-0005G		
FIS-0830-0006G		
FIS-0830-0010G		
FIS-0830-1001G		
FIS-0830-1002G		
FIS-0830-1003G		
FIS-0830-1004G		
FIS-0830-1005G		
FIS-0830-1006G		
FIS-0830-1010G		
FIS-0870-0004G		
FIS-0870-0005G		
FIS-0870-0006G		
FIS-0870-0007G		
FIS-0870-1004G		
FIS-0870-1005G		
FIS-0870-1006G		
61-000148-02	推奨代替商品はありません。	—
61-000162-02		
61-000164-02		
61-000152-02		
61-000153-02		
61-000158-03		
61-000159-03		
61-000159-04		
61-000160-03		
61-000165-02		
61-000166-02		
61-000172-02		
97-000012-04		
98-000016-01		
98-000037-01		
98-000148-01		
98-200026-02		
98-500006-01		

■本体の色

生産終了商品 FIS-08□0-□□□□G	推奨代替商品 V500-R2CF
FIS-0830-□□□□Gシリーズ 赤色&黒色 ただし、規格マーク印字部のみ、黄色 	V500-R2CF 黒色 ただし、規格ラベル部のみ、黄色&黒色 
FIS-0870-□□□□Gシリーズ 赤色&黒色 ただし、規格マーク印字部のみ、橙色 	V500-R2CF 黒色 ただし、規格ラベル部のみ、黄色&黒色 

■外形寸法(つづき)

生産終了商品 FIS-0870-□□□□G	推奨代替商品 V500-R2CF
FIS-0870-□□□□G  2X M4x0.7 最小深さ 6mm 108.8 35.6 63.6 95 3X M4x0.7 最小深さ 7mm 35.6 63.6	V500-R2CF  17 29 34.5 6.25 7.3 M3 深さ3mm 13 光軸 6.65 37 16 φ20 コネクタ ビニル絶縁光ケーブル φ3.8 10芯 黒 標準長さ 1.5m 7 M3 深さ3mm 7.3 18 2-M5 取付穴寸法 38 13 光軸 12.65 23 54 7.19 21.02 4.65 4.45 15° 9 3 18 24 φ5.4 10° 5°

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 FIS-0830-□□□□G	推奨代替商品 V500-R2CF
適用コード(標準)	・Code 39 ・Codabar ・Code 93 ・Interleaved 2 of 5 ・Code 128 ・Pharmacode ・UPC ・PDF417 ・Micro PDF417 ・GS1 Databar	・Code39 ・Codabar(NW-7) ・Code93 ・Industrial2of5(STF) ・Code128 ・WPC(JAN/EAN/UPC) ・ITF ・GS1-128(EAN-128) ・GS1-Databar(RSS-14) ・GS1-Databar Limited(RSS Limited) ・GS1-Databar Expanded(RSS Expanded)
読取り性能	【ピッチ角】: $\pm 50^\circ$ 【スキュー角】$\pm 40^\circ$	【ピッチ角】: $\pm 30^\circ$ 【スキュー角】$\pm 60^\circ$ (ただし、上10° ~ 下8° は除く)
インタフェース	【通信仕様】 ・RS-232 ・RS-422 ・RS-485 ・Ethernet	【通信仕様】 ・RS-232C
電源仕様(電源電圧)	・DC10~28V ・最大リップル200mV p-p ・DC24Vで180mA(代表値) ・DC28Vで7.5W(最大)	【電源電圧】 DC4.5~5.5V 【消費電流】 ・動作時: 500mA以下 ・待機時: 150mA以下 【突入電流】 2.0A MAX
環境仕様	【周囲温度範囲】 ・動作時: $0 \sim 50^\circ\text{C}$ ・保存時: $-40 \sim +75^\circ\text{C}$ 【周囲湿度範囲】 ・90%以下 (ただし、氷結・結露しないこと) 【保護構造】 ・IP54	【周囲温度範囲】 ・動作時: $0 \sim 45^\circ\text{C}$ ・保存時: $-10 \sim +60^\circ\text{C}$ 【周囲湿度範囲】 ・20~85%RH (ただし、氷結・結露しないこと) 【保護構造】 ・IP54(IEC60529規格)
質量	約212g	【本体のみ】 約80g 【付属品込み】 約190g (取付金具、絶縁板、ネジを含む) 【梱包重量】 約270g (個装箱含む)

■ 定格／性能(つづき)

項目	生産終了商品 FIS-0830-□□□□G	推奨代替商品 V500-R2CF
外形サイズ	34.7(H) × 65.7(D) × 87.8(W)mm	【本体サイズ】 約29(W) × 34.5(D) × 17(H)mm 【梱包サイズ】 約245(W) × 110(D) × 40(H)mm
材質	アルミダイカスト	【上側ケース】 マグネシウムダイキャスト(黒色) 【フロントパネル】 PC(黒色) 【ラベル類】 PET 【読取り窓】 PMMA(透明) 【ケーブル】 PVC(黒色) 【絶縁板】 ABS(黒色) 【取付金具】 SUS304(銀色)

■ 定格／性能(つづき)

項目	生産終了商品 FIS-0870-□□□□G	推奨代替商品 V500-R2CF
適用コード(標準)	・Code 39 ・Codabar ・Code 93 ・Interleaved 2 of 5 ・Code 128 ・Pharmacode ・UPC ・PDF417 ・Micro PDF417 ・GS1 Databar	・Code39 ・Codabar(NW-7) ・Code93 ・Industrial2of5(STF) ・Code128 ・WPC(JAN/EAN/UPC) ・ITF ・GS1-128(EAN-128) ・GS1-Databar(RSS-14) ・GS1-Databar Limited(RSS Limited) ・GS1-Databar Expanded(RSS Expanded)
読取り性能	【ピッチ角】 : $\pm 50^\circ$ 【スキュー角】 : $\pm 40^\circ$	【ピッチ角】 : $\pm 30^\circ$ 【スキュー角】 : $\pm 60^\circ$ (ただし、上 10° ～ 下 8° は除く)
インタフェース	【通信仕様】 ・RS-232 ・RS-422 ・RS-485 ・Ethernet	【通信仕様】 ・RS-232C
電源仕様(電源電圧)	・DC10～28V ・最大リップル200mV p-p ・DC24Vで270mA(代表値) ・9W(最大)	【電源電圧】 DC4.5～5.5V 【消費電流】 ・動作時: 500mA以下 ・待機時: 150mA以下 【突入電流】 2.0A MAX
環境仕様	【周囲温度範囲】 ・動作時: $0 \sim 50^\circ\text{C}$ ・保存時: $-40 \sim +75^\circ\text{C}$ 【周囲湿度範囲】 ・90%以下 (ただし、氷結・結露しないこと) 【保護構造】 ・IP65	【周囲温度範囲】 ・動作時: $0 \sim 45^\circ\text{C}$ ・保存時: $-10 \sim +60^\circ\text{C}$ 【周囲湿度範囲】 ・20～85%RH (ただし、氷結・結露しないこと) 【保護構造】 ・IP54(IEC60529規格)
質量	約453g	【本体のみ】 約80g
		【付属品込み】 約190g (取付金具、絶縁板、ネジを含む)
		【梱包重量】 約270g (個装箱含む)

■ 定格／性能(つづき)

項目	生産終了商品 FIS-0870-□□□□G	推奨代替商品 V500-R2CF
外形サイズ	109(H) × 45(D) × 95(W) mm	【本体サイズ】 約29(W) × 34.5(D) × 17(H) mm 【梱包サイズ】 約245(W) × 110(D) × 40(H) mm
材質	アルミダイカスト	【上側ケース】 マグネシウムダイキャスト(黒色) 【フロントパネル】 PC(黒色) 【ラベル類】 PET 【読取り窓】 PMMA(透明) 【ケーブル】 PVC(黒色) 【絶縁板】 ABS(黒色) 【取付金具】 SUS304(銀色)

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。
 他社の推奨代替商品に関する情報は、弊社が本案内の発行時点で把握しているものです。当該推奨代替商品の生産終了時期、継続的な供給可否および仕様や適合性等、その他の詳細につきましては、お取引先様へお問い合わせの上、貴社にて当該推奨代替商品の採用をご判断ください。