プロダクトニュース

訂正再発行

生産終了商品のお知らせ

OMRON

発行日
2026 年 11 月 2 日

No.2026053C(2)

≪お断りとお願い≫

2026年6月発行のプロダクトニュースNo.2026053Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、最終受注年月が2027年2月末に変更されている点、および最終出荷年月が2027年9月末に変更されている点です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。

生産終了商品	推奨代替商品
コードリーダ/OCR ハンディコードリーダ **V410-HDS4608□□シリーズ** **V450-HDS36□8-0001シリーズ**	弊社の代替商品はありません。 **Zebra Technologies社製** **DS4608-□□シリーズ** **DS36□□-□□シリーズ**
コードリーダ/OCR アクセサリ **V410-AC0-1** **V410-AS0** **V410-WR-2M** **V410-WUB-2M** **V450-AB0-1** **V450-AC0-1** **V450-AC1-1** **V450-AG0-1** **V450-AK0** **V450-AS0-1** **V450-WPCN-2M** **V450-WPEU-2M** **V450-WPGB-2M** **V450-WPJP-2M** **V450-WPUS-2M** **V450-WR-2M** **V450-WUB-2M** **V450-WUB-4M** **V450-WUX-2M** **V450-WUX-4M**	**推奨代替商品なし**

■最終受注年月

2027年2月末

■最終出荷年月

2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了商品との仕様の差異を十分に確認して、ご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
DS4608-HC	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DS4608-SR	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DS4608-XD	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
DS3608-DP	○	◎	◎	◎	○	◎	◎
DS3678-DP	○	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格（￥）
V410-HDS4608HC	DS4608-HC	お取引商社様にお問合せください。
V410-HDS4608SR	DS4608-SR	
V410-HDS4608XD	DS4608-XD	
V450-HDS3608-0001	DS3608-DP	
V450-HDS3678-0001	DS3678-DP	
V410-AC0-1	推奨代替商品はありません。	—
V410-AS0		
V410-WR-2M		
V410-WUB-2M		
V450-AB0-1		
V450-AC0-1		
V450-AC1-1		
V450-AG0-1		
V450-AK0		
V450-AS0-1		
V450-WPCN-2M		
V450-WPEU-2M		
V450-WPGB-2M		
V450-WPJP-2M		
V450-WPUS-2M		
V450-WR-2M		
V450-WUB-2M		
V450-WUB-4M		
V450-WUX-2M		
V450-WUX-4M		

■本体の色

生産終了商品 V410-HDS4608□□	推奨代替商品 DS4608-□□
V410-HDS4608□□シリーズ ブラック 	**DS4608-□□シリーズ** ホワイト 
生産終了商品 **V450-HDS36□8-0001**	**推奨代替商品** **DS36□□-□□**
V450-HDS36□8-0001シリーズ ブラック/グレー 	**DS36□□-□□シリーズ** ブラック/グリーン 

■定格／性能

項目	生産終了商品 V450-HDS36□8-0001	推奨代替商品 DS36□□-□□
外径寸法	有線タイプ：高さ185mm×幅77mm×奥行き132mm ワイヤレスタイプ：高さ186mm×幅77mm×奥行143mm	同左
質量	有線タイプ：304g ワイヤレスタイプ：約402g	同左
入力電圧範囲	DC5V±10%@360mA（RMS代表値）	同左
通信	USB / RS-232	同左
光源	照準パターン：655nmレーザ/照明：温白色および赤色634nmLED	同左
読取り範囲	31°（水平）×23°（垂直）	同左
スキュー	±60°	同左
ピッチ	±60°	同左
ロール	0～360°	同左
動作温度	有線タイプ：－30℃～＋50℃ ワイヤレスタイプ：－20℃～＋50℃	同左
保管温度	－40℃～70℃	同左
湿度	5～95%RH（ただし、結露しないこと）	同左
耐落下衝撃試験	3.0mの高さからコンクリート面に複数回落下	同左
耐転倒衝撃試験	1.0m径タンブラで7,500回転倒	同左
保護等級	IP65/IP67	同左
バーコード	UPC/EAN、UPC/EAN with supplementals、Bookland EAN、ISSN、UCC Coupon Extended Code、Code 128、GS1-128、ISBT 128、ISBT Concatenation、Code 39、Code 39 Full ASCII、Trioptic Code 39、Code 32、Code 93、Code 11、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar、MSI、Chinese 2 of 5、Matrix 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar variants	コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32（イタリアの医薬品コード）
2Dシンボル体系	PDF417、Micro PDF417、CompositeCodes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、 QR Code、Micro QR、Han Xin、GS1-QR、GS1-DM、DotCode	PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QRコード、MicroQR、Chinese Sensible (Han Xin)、郵便番号

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。
他社の推奨代替商品に関する情報は、弊社が本案内の発行時点で把握しているものです。当該推奨代替商品の生産終了時期、継続的な供給可否および仕様や適合性等、その他の詳細につきましては、お取引先様へお問い合わせの上、貴社にて当該推奨代替商品の採用をご判断ください。