

生産終了商品のお知らせ

産業用PC プラットフォーム

発行日
2022年3月1日
No. 2022015C

NYシリーズ IPCプログラマブル多軸モーションコントローラ 形NY512-A600シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

NYシリーズ IPCプログラマブル多軸モーションコントローラ



形NY512-A600-1XX□1391X



推奨代替商品

産業用ボックス型PC

形NYB35-31391と
プログラマブル多軸モーションコントローラ
形CK3E-1□10の組み合わせ

■最終受注年月
2022年3月末

■最終出荷年月
2022年3月末

■修理対応終了年月
2029年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
仕様に相違がありますので、プログラム、配線の変更および動作確認が必要となります。

■生産終了商品との相違点



推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NYB35-31391	◎	○	×	○	×	×	○
形CK3E-1□10	×	×	○	×	×	×	×

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NY512-A600-1XX11391X	形NYB35-31391 + 形CK3E-1210	オープン価格
	形NYB35-31391 + 形CK3E-1310	オープン価格
	形NYB35-31391 + 形CK3E-1410	オープン価格
形NY512-A600-1XX21391X	形NYB35-31391 + 形CK3E-1210	オープン価格
	形NYB35-31391 + 形CK3E-1310	オープン価格
	形NYB35-31391 + 形CK3E-1410	オープン価格

■端子配置／配線接続

生産終了商品 形NY512-A600-1XX□1391X	推奨代替商品 形NYB35-31391と 形CK3E-1□10の組み合わせ
形 NY512-A600-1XX□1391X 	形 NYB35-31391  形 CK3E-1□10

■外形寸法

生産終了商品 形NY512-A600-1XX□1391X	推奨代替商品 形NYB35-31391と 形CK3E-1□10の組み合わせ
外形寸法と質量 形NY512-A600-1XX□1391X 幅: 282mm, 高さ: 89mm, 奥行: 200mm 重さ: 3,800g 	外形寸法と質量 形NYB35-31391 幅: 282mm, 高さ: 73mm, 奥行: 200mm 重さ: 3,000g  形CK3E-1□10 幅: 130.4mm, 高さ: 28.6mm, 奥行: 170.9mm 重さ: 540g 

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形NY512-A600-1XX□1391X	推奨代替商品	
		形NYB35-31391 (操作、プログラム編集)	形CK3E-1□10 (PMACモーション制御)
ハードウェア	産業用パネル型PC	産業用パネル型PC	プログラマブル多軸モーションコントローラ
オペレーティングシステム	Windows Embedded Standard 7 32/64 bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC - 64ビット版	-
CPU	Intel® Core i7-4700EQ 4Core 2.4GHz	Intel® Core™ i5-7300U 2Core 2.6GHz	-
最大制御軸数(実軸)	128	-	32
メモリ	8GB ECC非対応	8GB ECC非対応	1GB
ストレージ	64GB、SSD SLC	64GB、SSD SLC	1GB Flash
インタフェース	Ethernet、EtherCAT、RS-232C	Ethernet、RS-232C	EtherNet/IP、EtherCAT

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。