

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年4月1日

No.1012

PCBリレー

PCBリレー形G5B-1Cタイプ生産中止のお知らせ

PCBリレー形G5B-1Cタイプの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形G5B-1Cタイプ	⇒ 形G4U-1, 形G4U-1-E

*形G5B-1シリーズ (1a接点) は生産継続。

仕様比較

詳細は2ページをご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。




生産中止時期

*1992年3月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

<仕様比較>

機種 項目	生産中止機種 形G5B-1Cタイプ	代替推奨機種	
		形G4U-1	形G4U-1-E
1,外形	14×11.5×22	19×12.5×22.5 (高・幅・長)	同 左
2,プリント基板 接続図	 	 	同 左
3,接点構成	1 C	1 C	1 C
4,材質	Ag G5B-1C-ACDはAgCdO	Ag	Ag CdO
5,定格負荷	AC 125V 3A } R負荷 DC 30V 3A }	AC 110V 2A } R負荷 DC 28V 2A }	AC 110V 5A } R負荷 DC 28V 5A }
6,定格通電電流	3 A	2 A	5 A
7,接点電圧の 最大値	AC 250V DC 30V	AC 250V DC 60V	同 左
8,開閉容量の 最大値	AC 750 VA } R負荷 DC 90 W }	AC 250 VA } R負荷 DG 60 W }	AC 600 VA } R負荷 DC 140 W }
9,最小適用負荷	DC 5V 10mA	DC 5V 100mA	同 左
10,動作電圧	同 左	定格の70%以下	同 左
11,復帰電圧	定格の5%以上	定格の10%以上	同 左
12,消費電力	同 左	360mw	同 左
13,接触抵抗	50mΩ 以下	100mΩ 以下	同 左
14,絶縁抵抗	1000MΩ 以上(500V)	1000MΩ 以上(500V)	同 左
15,耐電圧	同 左	接点間 750V1分 接点-コイル 2000V1分	同 左
16,衝撃電圧	10KV (コイル-接点)	5KV (コイル-接点)	同 左
17,寿命	10万回 500万回	定格負荷 10万回 機械的 1000万回	同 左