

生産終了商品のお知らせ

多軸モーションコントローラ

発行日

2022年4月1日

No. 2022064C

ACC-R1 UMAC用ラック 形5-4269-00-0710-B010A、ACC-R2 UMAC用ラック
形5-4269-00-1215-B010A、形5-4269-00-1215-B010D、ACC-R3 UMAC用ラック
形5-4269-00-1821-B010A、形5-4269-00-1821-B010D、ACC-E1 UMAC用電源
ユニット 形3-3269A-00-0000-B00A、形3-3269A-00-0000-B00C、形A0E1DC515
生産終了のお知らせ

生産終了商品

ACC-R1 UMACシリーズ用ラック

形5-4269-00-0710-B010A

ACC-R2 UMACシリーズ用ラック

形5-4269-00-1215-B010A

形5-4269-00-1215-B010D

ACC-R3 UMACシリーズ用ラック

形5-4269-00-1821-B010A

形5-4269-00-1821-B010D

ACC-E1 UMACシリーズ用電源ユニット

形3-3269A-00-0000-B00A

形3-3269A-00-0000-B00C

形A0E1DC515



推奨代替商品

ACC-R1 UMACシリーズ用ラック

形5-4269-00-0610-B0100

ACC-R2 UMACシリーズ用ラック

形5-4269-00-1215-B0100

形5-4269-00-1215-B0100

ACC-R3 UMACシリーズ用ラック

形5-4269-00-1821-B0100

形5-4269-00-1821-B0100

ACC-E1 UMACシリーズ用電源ユニット

形3-3269A-00-C000-B000

形3-3269A-00-C000-B000

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2022年12月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■修理対応終了年月

2030年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

仕様の変更があるため、プログラム、配線の変更が必要になる場合があります。一部機能は推奨代替品では置換できません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形5-4269-00-□□□□-B0100	○	○	×	○	○	—	—
形3-3269A-00-C000-B000	○	○	○	○	○	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	推奨代替商品	
形式／仕様	形式／仕様	標準価格
形3-3269A-00-0000-B00A	形3-3269A-00-C000-B000	オープン価格
形3-3269A-00-0000-B00C	形3-3269A-00-C000-B000	オープン価格
形5-4269-00-0710-B010A	形5-4269-00-0610-B0100	オープン価格
形5-4269-00-1215-B010A	形5-4269-00-1215-B0100	オープン価格
形5-4269-00-1215-B010D	形5-4269-00-1215-B0100	オープン価格
形5-4269-00-1821-B010A	形5-4269-00-1821-B0100	オープン価格
形5-4269-00-1821-B010D	形5-4269-00-1821-B0100	オープン価格
形A0E1DC515	推奨代替商品はありません。	—

■定格／性能

項目	生産終了商品 形5-4269-00-□□□□-B010A 形5-4269-00-□□□□-B010D	推奨代替商品 形5-4269-00-□□□□-B0100
ラック呼称	形5-4269-00-0710-B010A:10スロットラック 形5-4269-00-1215-B010□:15スロットラック 形5-4269-00-1821-B010□:21スロットラック	形5-4269-00-0610-B0100:10スロットラック 形5-4269-00-1215-B0100:15スロットラック 形5-4269-00-1821-B0100:21スロットラック
有効スロット数 (電源スロット除く)	形5-4269-00-0710-B010A:7スロット 形5-4269-00-1215-B010□:12スロット 形5-4269-00-1821-B010□:18スロット	形5-4269-00-0610-B0100:6スロット 形5-4269-00-1215-B0100:12スロット 形5-4269-00-1821-B0100:18スロット
ファン数	形5-4269-00-0710-B010A:3個 形5-4269-00-1215-B010□:4個 形5-4269-00-1821-B010□:5個	1個:電源下部のみ
電源ユニット	なし(別売り)	あり(形3-3269A-00-C000-B000)を含む

項目	生産終了商品 形3-3269A-00-0000-B00A 形3-3269A-00-0000-B00C	推奨代替商品 形3-3269A-00-C000-B000
動作温度	0°C - 55°C	0°C - 55°C
保存温度	-25°C - 70°C	-25°C - 70°C
湿度	10% - 95% 結露なき事	0% - 95% 結露なき事
AC入力電圧	AC 85V - 240V	AC 85V - 240V
AC入力電圧	AC 85V - 240V	AC 85V - 240V
DC+/-15V出力	形3-3269A-00-0000-B00A:なし 形3-3269A-00-0000-B00C:0.36A	1.5A

■本体の色

生産終了商品 形5-4269-00-□□□□-B010A 形5-4269-00-□□□□-B010D	推奨代替商品 形5-4269-00-□□□□-B0100
10スロットラック (電源付: 形3-3269A-00-0000-B00C)	15スロットラック
	



■端子配置／配線接続

生産終了商品 形5-4269-00-□□□□-B010A 形5-4269-00-□□□□-B010D	推奨代替商品 形5-4269-00-□□□□-B0100
・+/-15Vを 外部からDC IN/OUTコネクタを通して供給可能  ・ファン用DC24V外部電源が必要。 ・ファンアラーム信号あり。 	・下图の赤丸のコネクタは、OUTPUT専用のため、外部から+/-15Vを供給不可  ・ファン用電源は内部から供給。 ・ファンアラーム信号なし。



■ 端子配置／配線接続（つづき）

生産終了商品 形3-3269A-00-0000-B00A 形3-3269A-00-0000-B00C	推奨代替商品 形3-3269A-00-0000-B000
形3-3269A-00-0000-B00A、または 形3-3269A-00-0000-B00C専用品であり、推奨代替品へ 流用不可。	形3-3269A-00-0000-B000専用品
	

■ 取付寸法

生産終了商品 形5-4269-00-□□□□-B010A 形5-4269-00-□□□□-B010D	推奨代替商品 形5-4269-00-□□□□-B0100
10スロットラック B:255.4mm、C:273.4mm 15スロットラック B:357.0mm、C:375.2mm 21スロットラック B:465.0mm、C:482.0mm 高さ 172.2mm（ファン含む） 取付穴ピッチ 57.2mm 取付穴 4-7×10mm	10スロットラック B:248.5mm、C:268.8mm 15スロットラック B:355.2mm、C:375.5mm 21スロットラック B:461.9mm、C:482.2mm 高さ 157.79mm（ファン含む） 取付穴ピッチ 57.15mm 取付穴 4-7.11×10.31mm
	

■外形寸法

生産終了商品 形5-4269-00-□□□□-B010A 形5-4269-00-□□□□-B010D	推奨代替商品 形5-4269-00-□□□□-B0100
10スロットラック A:220.9mm 15スロットラック A:327.6mm 21スロットラック A:434.4mm 奥行 221mm	10スロットラック A:222.5mm 15スロットラック A:329.2mm 21スロットラック A:435.9mm 奥行 219.46mm
	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。