

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年10月1日

No. 1108

パワーリレー

パワーリレー形G5DN-2242(3)Tの生産中止のお知らせ

パワーリレー 形G5DN-2242(3)Tの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形G5DN-2242T	形G7L-2A-T
形G5DN-22423T	形G7L-2A-TUB

※ 詳細は別紙1, 2を参照ください。

旧製品の製造可否

















不可能です。

生産中止時期

*1992年9月末日をもって生産を中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
特約店・特約販売店・特販店様用

形 式		形 G 5 D	形 G 7 L
E 金具装着 取り付け形	外 寸 形 法	(1) 形G5DN-2242 T (E金具装置)   	(1) 形G7L-2A-T (E金具装着時)    注、取付金具は別売りです。
			取り付け穴加工寸法 2-φ4.5穴またはM4 
上部フラケット 取り付け形	外 寸 形 法	(2) 形G5DN-22423 T   	(2) 形G7L-2A-TUB   
	取り付け穴 加工寸法		取り付け穴加工寸法 2-φ4.5穴またはM4 

形 式		形G5DN-2242(3) T				形G7L-2A-T (UB)							
項 目													
コ イ ル 部	定 格 電 流 コ イ ル 抵 抗	項 目		定 格 電 流 (mA)		コ イ ル 抵 抗 (Ω)		項 目		定 格 電 流 (mA)		コ イ ル 抵 抗 (Ω)	
		定 格 電 圧 (V)						定 格 電 圧 (V)					
		AC	6	620	500	2.5	AC	6	283	—			
			12	308	250	10		12	142	—			
			24	154	125	40		24	71	—			
			50	74	60	170		50	34	—			
			100/(110)	37	30/35	680		100~120	17.0~20.4	—			
			200/(220)	19	15/18	2,720		200~240	8.5~10.2	—			
		DC	6	317		18.9	DC	6	317	18.9			
			12	158		75		12	158	75			
24	79		303	24	79	303							
48	40		1,220	48	40	1220							
100	19		5,260	100	19	5260							
注1. 定格電流, コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で, 公差は±15%です。 2. ACのコイル抵抗は参考値です。				注1. 定格電流, コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で公差はAC定格電流では+15, -20%DCコイル抵抗では±15%です。 2. 動作特性はコイル温度+23℃における値です。 3. 定格電圧の～は (例えば100~120) は, 定格電圧の範囲を表わします。									
動 作 電 圧 復 帰 電 圧													