

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1992年10月1日

No.1381

レベル機器

静電容量式レベルスイッチ形TLB生産中止のお知らせ

静電容量式レベルスイッチ形TLBの生産を中止します。
なお海外向け形TLB-KSRは生産中止品より除きます。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形TLB-K□□□	形E7A-R□□□
形TLB-□□□	形E7A-N□□□

詳細は2ページ以降をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1993年9月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用


形TLB/形E7A 特性比較表

		生産中止機種		代替推奨機種	
形式		形TLB	形TLB-K	形E7A-N	形E7A-R
定格電圧		DC 12V	AC 100/200V 50/60Hz	DC 12V	AC 100/110/200/ 220V 50/60Hz
消費電流(電力)		12mA以下	2.5VA	20mA以下	5.5VA
動作感度	一般感度	0~50pF		0~50pF	
	低感度	0~300pF		0~300pF	
安定動作感度	一般感度	3pF以下		3pF以下	
	低感度	45pF以下		25pF以下	
使用温度範囲		-15~+65℃	-10~+55℃	-15~+65℃	-10~+55℃
使用湿度範囲		35~95%RH		35~95%RH	
使用温度の影響	一般感度	2.0pF以下		2.5pF以下	
	低感度	30pF以下		15pF以下	
電圧の影響	一般感度	0.3pF以下		0.3pF以下	
	低感度	5pF以下		3pF以下	
電極耐圧力		16kgf/cm(水圧にて)		16kgf/cm(水圧にて)	
付着物の影響		30kΩ以下で発生		2kΩ以下で発生	
耐振動		10~55Hz	33.3Hz	10~55Hz	10~55Hz
		複振幅 1.5mm XYZ方向 2時間	複振幅 1mm XYZ方向 2時間	複振幅 1.5mm XYZ方向 2時間	複振幅 0.75mm XYZ方向 2時間
耐衝撃		20G XYZ方向 各10回	5G XYZ方向 各10回	50G XYZ方向 各10回	30G XYZ方向 各10回


形TLB/形E7A 外形寸法比較表

生産中止機種


形TLB-K□□□



形TLB-□□□



形E7A-R□□□/形E7A-N□□□



代替推奨機種