

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1993年3月1日


No.1519

変位計

レーザ変位計形3Z4M-J2001/J2222シリーズ生産中止のお知らせ

レーザ変位計形3Z4M-J2001/J2222(改造品を含む)の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
	形3Z4M-J2001-□	形Z4M-W40
	形3Z4M-J2222-□	形Z4M-W100

詳細は裏面を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。





生産中止時期

*1994年3月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用

プロダクト・ニュース

	生産中止形式		代替推奨形式	
	形3Z4M-J2001-□	形3Z4M-J2222-□	形Z4M-W40	形Z4M-W100
測定範囲	±10mm	±30mm	±10mm	±40mm
測定中心距離	40±1mm	100±1mm	40mm	100mm
オフセット調整範囲	—		±10mm	±40mm
スパン調整範囲	—		0.4V/mm±30%	0.1V/mm±30%
分解能	10μm	50μm	1.5μm(60ms) 10μm(2ms) 40μm(0.15ms)	8μm(500ms) 30μm(20ms) 150μm(0.7ms)
応答速度	20ms(固定)		0.15ms/2ms/60ms切替	0.7ms/20ms/500ms切替
感度切替	—		WHITE/BLACK/AUTO切替	
表示灯	アラーム表示：LEDランプ(DARK、BRIGHT、RANGEの3種類) 判定表示：LEDランプ(HIGH、LOWの2点)		レンジ表示灯(レーザ発光警告灯と兼用) 安定表示灯	
出力	アナログ出力：±10V/FS アラーム出力：NPNオープンコレクタ1点(Max.100mA、30V) HIGH/LOW判定出力：NPNオープンコレクタ2点(Max.100mA、30V)		アナログ出力：±4V/FS イネーブル出力：NPNオープンコレクタ1点(Max.50mA、40V)	
入力	—		レーザオフ入力	
電源	AC 100V±10%、50/60Hz		DC 12~24V±10% リップル(p-p)10%以下	
外形寸法				
センサ部				
コントローラ部	