



OMRON

1994年8月1日

No.1938

タイマ

プロダクト・ニュース


ディレーリレー 形LY1Dシリーズ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

旧製品の製造可否

不可能です。



生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形LY1Dシリーズ	形H3Y-4シリーズ

注) 仕様、外形、配線が異なります。詳細は次ページ以降を参照ください。

形LY1D/形H3Y - 4 仕様比較(異なる部分のみ)


項 目	生産中止機種	→	代替推奨機種
形 式	形LY1D		形H3Y - 4
動作時間のばらつき	± 5 %以下(初回を除く)		± 2 %以下(初回も含む)
セット誤差	±30%以下		±10%以下
復帰時間	0.3s以下(途中復帰時は1.5s以下)		0.1s以下(途中復帰を含む)
電圧の影響	±25%以下		± 2 %以下
温度の影響	±10%以下		± 5 %以下
耐電圧	AC1000V 1分(非連続接点間はAC500V)		AC1500V 1分(非連続接点間はAC1000V)
耐衝撃性	耐久 10G 誤動作 6G		耐久 100G 誤動作 10G
寿 命	機械的 100万回以上 電氣的 10万回以上		機械的 1000万回以上 電氣的 20万回以上
限時接点	1C		4C
点灯表示	なし		電源引加、タイムアップ表示
許容電圧変動範囲	定格電圧の90~110%		定格電圧の85~110%
使用周囲温度	0 ~40℃		-10~50℃
時間仕様	固定		ボリュームツマミにより可変
安全規格	無		UL、CSA、ロイド
↑以上は全て機能アップ方向の変更となります			
高さ	37.5mm		56.6mm
ソケット	PT08□		PY14、PYF14A

形LY1D/形H3Y-4 外形、内部接続比較


生産中止機種

代替推奨機種


形LY1Dシリーズ 外形寸法



形H3Y-4シリーズ 外形寸法



形LY1Dシリーズ 内部接続



形H3Y-4シリーズ 内部接続

