

訂正再発行

この商品は
生産終了しました

OMRON

1995年2月1日

No.2071

マイクロスイッチ

プロダクト・ニュース

超小形基本スイッチ 形SS-□55シリーズ 生産中止のお知らせ

〈お断りとお願い〉

1995年2月1日にお届けいたしましたプロダクトニュースNo.2071に記載のご注意点および異なる特性比較の一部に誤りがありました。お手数ですが旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo.2071と差し替えをお願いします。

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

1995年4月1日をもって在庫を除外します。


価格表掲載中止時期

1995年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1996年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品



生産中止予定商品	推奨代替商品	生産中止予定商品	推奨代替商品
形SS-□55	形D2SW-□H	形SS-□T55	形D2SW-□T
形SS-□L55	形D2SW-□L1H	形SS-□LT55	形D2SW-□L1T
形SS-□L255	形D2SW-□L2H	形SS-□L2T55	形D2SW-□L2T
形SS-□L1355	形D2SW-□L3H	形SS-□L13T55	形D2SW-□L3T
形SS-□D55	形D2SW-□D	形SS-□W55	形D2SW-□M
形SS-□LD55	形D2SW-□L1D	形SS-□LW55	形D2SW-□L1M
形SS-□L2D55	形D2SW-□L2D	形SS-□L2W55	形D2SW-□L2M
形SS-□L13D55	形D2SW-□L3D	形SS-□L13W55	形D2SW-□L3M

注) 1. □は定格電流を表します。 01……0.1A
3……3A

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
- 端子方向が図(次ページ)に示すように90°向きが異なります。 - 押ボタン部にゴムキャップが露出していますので、破らないよう注意してください。	形D2SWシリーズ	○	○	◎	○	○	◎	◎

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)



⊗ 生産中止予定商品

形SS-□55シリーズ


推奨代替商品

形D2SWシリーズ



ピン押ボタン形




取付加工寸法



ピン押ボタン形



取付加工寸法



異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
		形SS-□55シリーズ	形D2SWシリーズ
耐水性能	リード線タイプ	防滴形 IP64 相当	防浸形 IP67 相当
	端子タイプ	IP50 相当	IP50 相当
動作特性	ピン押ボタン形	MAX 0.5mm	MAX 0.6mm
	ヒンジレバー形	MIN 1.2mm	MIN 1.0mm
定格電流 (抵抗負荷)	3Aタイプ	AC125V 3A AC250V 3A	AC125V 3A AC250V 2A
	0.1Aタイプ	AC125V 0.1A DC30V 0.1A	AC125V 0.1A DC30V 0.1A
使用周囲温度		-25~+80℃(氷結しないこと)	-40~+85℃(氷結しないこと)