

**OMRON**

1995年2月1日

No.2087

プログラマブル機器

プロダクト・ニュース

プログラマブルコントローラ 形C120 ラダーCPUタイプ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期


非在庫商品です。

価格表掲載中止時期

1995年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1994年度版に掲載しています。



生産中止商品と推奨代替商品

仕 様	生産中止予定商品	推奨代替商品
AC100V RAM I/O内蔵	形C120 - CPU75	形C200HSシリーズ 形CQM1シリーズ
AC100V RAM I/O内蔵	形C120 - CPU77	
AC100V RAM/ROM I/O内蔵	形C120 - CPU78	
AC100V RAM/ROM I/O内蔵	形C120 - CPU79	
AC100V RAM/ROM I/O内蔵	形C120 - CPU80	
AC100V RAM I/O 別売	形C120 - SC021	
AC200V RAM I/O 別売	形C120 - SC022	
AC100V RAM/ROM I/O 別売	形C120 - SC023 - V1	
AC200V RAM/ROM I/O 別売	形C120 - SC024	
DC24V RAM/ROM I/O 別売	形C120 - SC026	
AC100V RAM I/O 別売	形3G2C4 - SC021 - E	
AC200V RAM I/O 別売	形3G2C4 - SC022 - E	
AC100V RAM/ROM I/O 別売	形3G2C4 - SC023 - E	
AC200V RAM/ROM I/O 別売	形3G2C4 - SC024 - EV1	
DC24V RAM/ROM I/O 別売	形3G2C4 - SC026 - E	

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

・プロコンは形C200H - PRO 27になります。(形C120用のプロコンは使用できません) ・プログラムは変換すれば使用できます。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形C200HSシリーズ	×	×	×	×	×	◎	◎
	形CQM1シリーズ							


ⓧ 生産中止予定商品

形C120ラダーCPUタイプ


推奨代替商品

形C200HSシリーズ、形CQM1シリーズ


●形C120



●形C200HS



●形CQM1



異なる特性比較

項目		形式	生産中止予定商品	推奨代替商品	
			形C120 ラダーCPUタイプ	形C200HS	形CQM1 - 41/42/43/44
処理速度	基本命令		3〜8 μ s	0.375〜1.313 μ s	0.5〜1.5 μ s
	応用命令		22〜504 μ s	10 μ s	10 μ s
プログラム容量	UM		最大8KB	最大15.2kワード	7.2kワード
	DM		512ワード	約6kワード	6kワード
最大入出力点数			256点	480点	192点