

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年4月1日

No.1025

ラダープログラムI/Oユニット形C500-LDP01生産中止のお知らせ

プログラマブル機器

ラダープログラムI/Oユニット形C500-LDP01の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
形C500-LDP01	⇒	形C500-LDP01-V1

仕様比較

2ページをご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1991年4月末日をもって生産中止いたします。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

■ 形C500-LDP01と形C500-LDP01-V1の相違点

本ユニットは形C500-LDP01と比較して、以下のような機能が強化されました。

		生産中止機種	代替推奨機種
No.	項 目	形C500LDP01の機能	形C500-LDP01-V1の機能
1	命令語の種類	40 種類 基本命令12種類 <u>応用命令28種類</u>	49 種類 基本命令12種類 <u>応用命令37種類</u> 以下の命令語を追加しました。 ・ASL (25)：1 ビット左シフト ・ASR (26)：1 ビット右シフト ・ROL (27)：1 ビット左回転 ・ROR (28)：1 ビット右回転 ・COM (29)：ビット反転 ・INC (38)：インクリメント ・DEC (39)：デクリメント ・SLD (74)：1 桁左シフト ・SRD (75)：1 桁右シフト
2	占有チャンネル数	2 CH PC出力リレー16点 (0000～0015) PC入力リレー16点 (0100～0115) ・PC側は本ユニットに対して、 インテリジェントI/O書込/読出命令 (WRIT (87)/READ (88)) を使用して <u>制御することはできない。</u>	2 CH PC出力リレー16点 (0000～0015) PC入力リレー16点 (0100～0115) ・PC側は本ユニットに対して、 インテリジェントI/O書込/読出命令 (WRIT (87)/READ (88)) を使用して <u>制御することが可能。</u> 注) ただし、スイッチ設定による。 (リード/ライトエリア 最大32GH)
3	動作モード	PC 連動 運転 プログラム ユニット単独 運転 プログラム ・GPCまたはFITと本ユニットとの <u>オンライン操作は「プログラム」 モードでのみ可能。</u>	PC 連動 運転 モニタ (デバッグ) プログラム ユニット単独 運転 モニタ (デバッグ) プログラム ・GPCまたはFITと本ユニット のオンライン操作は「プログラム」 <u>「モニタ (デバッグ)」モードで可能。</u>