

小形基本スイッチ形VL生産中止のお知らせ


マイクロスイッチ

小形基本スイッチ形VLの生産を中止します。


生産中止機種と代替機種

生産中止機種	代替機種
形VL	⇒ 形V (ニュータイプ)

形VL12



形V-16-□



		形VL105	形VL11	形VL12
動作に必要な力	OF 最大	50g	100g	200g
もどりの力	RF 最小	6g	12g	24g
動作までの動き	PT 最大	1.6mm		
動作後の動き	OT 最小	0.5mm		
応差の動き	MD 最大	0.7mm		
動作位置	OP	14.4±0.7mm		

動作特性	形式	形V-16-□
動作に必要な力	OF 最大	200g
もどりの力	RF 最小	50g
動作までの動き	PT 最大	1.2mm
動作後の動き	OT 最小	1.0mm
応差の動き	MD 最大	0.4mm(0.3mm)
動作位置	OP	14.7±0.4mm

* 詳細な特性比較表につきましては裏面をご参照ください。

実施時期

- 昭和65年3月末日をもって生産中止いたします。

形VL代替形式特性比較表

No.	VL形式	V(N)形式	OF MAX(g)		RF MIN(g)		PTMAX(mm)		OT MIN(mm)		MDMAX(mm)		O P (mm)	
			VL	V(N)	VL	V(N)	VL	V(N)	VL	V(N)	VL	V(N)	V L	V (N)
1	VL105	V-5-1A3	50	50	6	10	1.6	1.2	0.5	1.0	0.7	0.4	14.4±0.7	14.7±0.4
2	VL11	V-5-1A4	100	100	12	20	1.6	1.2	0.5	1.0	0.7	0.4	14.4±0.7	14.7±0.4
3	VL12	V-10-1A5	200	200	24	50	1.6	1.2	0.5	1.0	0.7	0.4	14.4±0.7	14.7±0.4
4	VL105L11	V-51-1 A3	50	50	6	6	1.9	1.6	0.5	0.8	0.9	0.6	14.9±0.7	15.2±0.5
5	VL11L11	V-51-1A4	100	100	12	15	1.9	1.6	0.5	0.8	0.9	0.6	14.9±0.7	15.2±0.5
6	VL12L11	V-101-1A5	200	200	24	50	1.9	1.6	0.5	0.8	0.9	0.6	14.9±0.7	15.2±0.5
7	VL105L	V-52-1A3	25	30	3	—	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	14.9±1.7	15.2±1.2
8	VL11L	V-52-1A4	50	60	6	6	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	14.9±1.7	15.2±1.2
9	VL12L	V-102-1A5	100	125	12	14	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	14.9±1.7	15.2±1.2
10	VL105L111	V-53-1A3	15	20	1	—	8.0	9.0	1.5	3.2	3.5	2.8	14.9±4.0	15.2±2.6
11	VL11L111	V-53-1A4	30	35	2	—	8.0	9.0	1.5	3.2	3.5	2.8	14.9±4.0	15.2±2.6
12	VL12L111	V-103-1A5	50	70	4	6	8.0	9.0	1.5	2.0	3.5	2.8	14.9±4.0	15.2± $\frac{2.6}{3.2}$
13	VL105L13	V-54-1A3	25	30	3	—	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	18.4±1.5	18.7±1.2
14	VL11L13	V-54-1A4	50	60	6	6	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	18.4±1.5	18.7±1.2
15	VL12L13	V-104-1A5	100	125	12	14	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	18.4±1.5	18.7±1.2
16	VL105L22	V-55-1A3	50	60	6	6	1.8	1.6	0.4	0.8	0.8	0.6	20.4±0.8	20.7±0.6
17	VL11L22	V-55-1A4	100	120	12	15	1.8	1.6	0.4	0.8	0.8	0.6	20.4±0.8	20.7±0.6
18	VL12L22	V-105-1A5	220	240	20	50	1.8	1.6	0.4	0.8	0.8	0.6	20.4±0.8	20.7±0.6
19	VL105L2	V-56-1A3	25	30	3	—	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	20.4±1.6	20.7±1.2
20	VL11L2	V-56-1A4	50	60	6	6	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	20.4±1.6	20.7±1.2
21	VL12L2	V-106-1A5	100	125	12	14	4.4	4.0	1.0	1.6	2.2	1.5	20.4±1.6	20.7±1.2