

PCBリレー形G5R5の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種		代替推奨機種
形G5R5	⇒	形G5P-1 形G2R-1A (*89年4月1日新発売)

仕様の詳細につきましては2ページの比較表をご参照ください。







旧製品の製造可否

1992年3月末日まで製造します。

生産中止時期

- 1989年3月末日にて生産中止いたします。
但し、1992年3月末日まで製造対応いたします。

●生産中止機種と代替推奨機種の比較表

	形G5R5		形G5P	新 形G2R
機種	標準 形G5R5		標準 形G5P-1	標準 形G2R-1A
外形				
内部接続・端子ピッチ				
操作コイル	定格電圧 DC12V コイル定格電流 DC44.2mA コイル抵抗 272Ω 消費電力 0.53W 動作電圧 80%以下 復帰電圧 10%以上 最大許容電圧 110%		DC12V DC44.2mA 272Ω 0.53W 75%以下 10%以上 110%	DC12V DC44.2mA 272Ω 0.53W 70%以下 10%以上 110%
開閉部	定格負荷 AC250V 5A 寿命 10万回以上 TV-5 2.5万回以上		AC250V 5A 10万回以上 TV-5 2.5万回以上	AC250V 10A 10万回以上 TV-5 2.5万回以上
性能	接触抵抗 30mΩ以下 動作時間 15ms以下 復帰電圧 5ms以下 耐電圧 AC5000V コイル-接点間 AC1000V 同極接点間 -40～+70℃ (接点通電2A未満) -40～+40℃ (接点通電2A以上)		30mΩ以下 15ms以下 5ms以下 AC4000V AC1000V -40～+70℃	30mΩ以下 15ms以下 5ms以下 AC5000V AC1000V -40～+70℃