

**OMRON**

1995年4月3日

No.2138

PCBリレー

プロダクト・ニュース

サブミニチュア・リレー 形LZN(Q)2、形LZN(Q)203、形LZN(Q)2M、
形LZN(Q)4、形LZN(Q)403、形LZN(Q)4M□、形LZNQ□ - U
生産中止のお知らせ

生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済みです。

価格表掲載中止時期

価格表から抹消済みです。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品


生産中止予定商品	推奨代替商品	生産中止予定商品	推奨代替商品
形LZN2 形LZNQ2	形G6A - 234P	形LZNQ2 - U	形G6A - 234P - U
		形LZNQ4 - U	形G6A - 434P - U
形LZN203 形LZNQ203	形G6A - 274P	形LZN2M 形LZNQ2M	推奨代替商品はありません
形LZN4 形LZNQ4	形G6A - 434P	形LZN4M 形LZN4M1	
形LZN403 形LZNQ403	形G6A - 474P	形LZNQ4M 形LZNQ4M1	

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

・端子配置、取付寸法が異なります。 ・推奨代替商品はコイルの極性指定があります。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形G6A - 234P、 形G6A - 274P、 形G6A - 434P、 形G6A - 474P	×	×	×	×	◎	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)




ⓧ 生産中止予定商品

形LZN2, LZN203/形LZNQ2, LZNQ203

推奨代替商品


形G6A - 234P/形G6A - 274P

形LZN2、形LZN203




* 端子厚0.2, 幅0.8

形LZNQ2、形LZNQ203




* 端子厚0.2, 幅0.8

取付加工寸法




形G6A - 234P、形G6A - 274P

* 幅、長さ、高さが小さくなります。



* 平均寸法です。

取付加工寸法




⊗ 生産中止予定商品

形LZN4, LZN403/形LZNQ4, LZNQ403

推奨代替商品


形G6A - 434P/形G6A - 474P

形LZN4、形LZN403




* 端子厚0.2, 幅0.8

形LZNQ4、形LZNQ403




* 端子厚0.2, 幅0.8

取付加工寸法




形G6A - 434P、形G6A - 474P

* 幅、高さは小さくなりますが、長さは大きくなります。







* 平均寸法です。

取付加工寸法



外部接続

生産中止予定商品	推奨代替商品
形LZN2、形LZN203 形LZNQ2、形LZNQ203 形LZN4、形LZN403 形LZNQ4、形LZNQ403	形G6A - 234P 形G6A - 274P 形G6A - 434P 形G6A - 474P
形LZN(Q)2、形LZN(Q)203 	形G6A - 234P、形G6A - 274P 
形LZN(Q)4、形LZN(Q)403 	形G6A - 434P、形G6A - 474P 

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品		推奨代替商品	
項目	形LZN(Q)2 形LZN(Q)4	形LZN(Q)203 形LZN(Q)403	形G6A - 234P 形G6A - 434P	形G6A - 274P 形G6A - 474P
接点材質	AgPd+AUクラッド		AgPd+AUクラッド	
保護構造	閉鎖形		プラスチックシール形	
接触抵抗	100mΩ以下		50mΩ以下	
消費電力	形LZN(Q)2、形LZN(Q)203 : 300~350mW 形LZN(Q)4、形LZN(Q)403 : 480~550mW		形G6A - 234P、形G6A - 274P : 200~235mW 形G6A - 434P、形G6A - 474P : 360mW	
定格負荷(抵抗)	DC24V 1A AC110V 0.5A	DC24V 2A AC110V 1A	DC30V 1A AC125V 0.3A	DC30V 2A AC125V 0.5A
寿命	100万回以上	AC 5万回以上 DC 25万回以上	50万回以上	
動作時間	15ms以下		形G6A - 234P、形G6A - 274P : 5ms以下 形G6A - 434P、形G6A - 474P : 7ms以下	
復帰時間	10ms以下		形G6A - 234P、形G6A - 274P : 3ms以下 形G6A - 434P、形G6A - 474P : 5ms以下	
誤動作衝撃	200m/s ²		形G6A - 234P、形G6A - 274P : 500m/s ² 形G6A - 434P、形G6A - 474P : 300m/s ²	
耐電圧(同極接点間)	750VAC/分		1000VAC/分	
使用周囲温度	-10~+60℃		-40~+70℃	