

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1990年4月1日

No. 814

PCBリレー

PCBリレー形G2Q-18($\frac{7}{4}$)P-R(-H)生産中止のお知らせ

PCBリレー形G2Q-18($\frac{7}{4}$)P-R(-H)の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形G2Q-187P-R	形G6E-134P-US
形G2Q-184P-R	
形G2Q-187P-R-H	
形G2Q-184P-R-H	

- ※ 1. 端子は互換性がありません。
2. 性能は2ページの比較表参照下さい。

旧製品の製造可否

不可能です。

実施時期

*1991年3月末日で生産中止いたします。


オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕


新旧機種性能比較表

機 種		生産中止品 形G2Q-R 諸特性	代替推奨品 形G6E 諸特性
寸 法	床面積 (W×D)	13.5×10.5max	16.0×10.0max
	高さ (H)	8.3max	8.0max
接 点	接点構成	1 c	1 c
	定格負荷	AC110V 0.5A DC24V 1A	AC125V 0.4A DC30V 2A
	接点電圧最大値	AC125V DC60V	AC250V DC220V
	接点電流の最大値	1 A	3 A
	開閉容量の最大値	60VA 30W	50VA 60W
	接触抵抗	100mΩ 以下	50mΩ 以下
コ イ ル	定格消費電力	約280mW (約200mW)	約200mW
	動作電圧	70%以下 (80%以下)	70%以下
	復帰電圧	10%以上	10%以上
	最大許容印加電圧	110%	130%
	動作時間	5ms以下	5ms以下
	復帰時間	5ms以下	5ms以下
耐電圧 コイルー接点間 接点間		AC500V AC500V	AC1500V AC1000V
寿 命	機械的	500万回以上	1億回以上
	電氣的	10万回以上	AC10万回以上 DC50万回以上
使用周囲温度		−25℃～+55℃	−40℃～+70℃
保護構造		フラックスタイト/プラスチックシール	プラスチックシール
安全規格		—	UL/CSA
端子ピッチ互換性		—	無


() は高感度形の値




プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1です。





端子配置/内部接続
(BOTTOM VIEW)




(コイルの極性はありません)



プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1です。



端子配置/内部接続
(BOTTOM VIEW)



注. コイル極性に注意
してください