

プロダクトニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1990年11月1日

No.901

PCBリレー

フラットリレー形G2L-113P(V)シリーズ生産中止のお知らせ

フラットリレー形G2L-113P(V)シリーズの生産を中止します。

生産中止機種

形G2L-113P(V)シリーズ

生産中止機種		代替推奨機種
形G2L-113P-V(-US)	⇒	形G2R-1
形G2L-114P-V	⇒	形G2R-14
形G2L-113P(-US)	⇒	形G6C-2117P-US
形G2L-114P	⇒	形G6C-114P-US

*仕様の比較は2ページ目をご参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。



生産中止時期



*1990年9月末日で生産中止します。

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

仕様の比較

生産中止機種	代替推奨機種	代替度
形G2L-113P-V(-US) 1. 外形寸法  2. コイル仕様 DC 3～60V 3. 定格負荷 AC220V 8 A 抵抗負荷 DC 24V 8 A ヌ 4. 性能 AC: 5万回以上, DC: 30万回以上 2000万回以上 5. 定格 (コイル) 約 500mW	形G2R-1 1. 外形寸法  プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 注. 寸法公差は±0.1です。 端子配置/内部接続図 (BOTTOM VIEW) 2. コイル仕様 DC 5～100V 3. 定格負荷 AC250V 10A 抵抗負荷 DC 30V 10A ヌ 4. 性能 電氣的寿命 AC/DC: 10万回以上 機械的寿命 2000万回以上 (DC用リレー) 5. 定格 (コイル) 消費電力 約 530mW	端子 パタ ーン 変更 要 ○ ○ ○ ○

生産中止機種	代替推奨機種	代替度
形G2L-113P(-US) 1. 外形寸法  プリント基板加工 端子配置/内部接続 (BOTTOM VIEW) 2. コイル仕様 DC 3～60V 3. 負格負荷 定 AC220V 8 A 抵抗負荷 DC 24V 8 A ヌ 4. 性能 電氣的寿命 AC 5万回, DC30万回以上 機械的寿命 2000万回以上 耐電圧 コイル接点間 AC2500V 50/60Hz 1分間 5. 定格 (コイル) 約 500mW	形G6C-2117P-US (パワーリレー) 1. 外形寸法  プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 寸法公差は±0.1です。 端子配置/内部接続 (BOTTOM VIEW) 2. コイル仕様 DC 3～24V 3. 定格負荷 (1a 1b 接点) AC250V 8 A 抵抗負荷 DC 30V 8 A ヌ 4. 性能 電氣的寿命 10万回以上 機械的寿命 5000万回以上 耐電圧 コイル揮点間 AC2000V 50/60Hz 1分間 5. 定格 (コイル) 消費電力 約 200mW	パタ ーン 変更 ○ ○ ○ △ ○