

訂正再発行

この商品は  
生産終了しました

OMRON

1995年6月1日

No.2189

タイマ

# プロダクト・ニュース

## ソリッドステート・タイマ 形H3BGシリーズ(スターデルタタイマ) 生産中止のお知らせ

### 〈お断りとお願い〉

6月1日付でお届けしましたプロダクトニュースNo.2189に記載の異なる特性比較の一部に誤りがありました。お手数ですが旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo.2189と差し替えをお願いします。

### 生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

### ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

### 流通センタ在庫除外時期

1996年4月1日をもって在庫を除外します。

### 価格表掲載中止時期

1996年4月1日をもって抹消します。

### 〔生産中止商品/生産中止予定商品のご案内〕掲載

1996年度版に掲載します。

### 生産中止商品と推奨代替商品


生産中止予定商品	推奨代替商品	備考
形H3BG-8	形H3CR-G8L	8Pソケット
形H3BG-8-30	形H3CR-G8L-30	8Pソケット 特殊端子配置タイプ
形H3BG-8H	形H3CR-G8EL	8Pソケット 限時△回路1a △回路1a 瞬時1a接点
形H3BG-8H-31	形H3CR-G8EL-31	8Pソケット 限時△回路1a △回路1a 瞬時1a接点 特殊端子配置タイプ
形H3BG-F	形H3DR-G	上部ねじ締め端子タイプ 推奨代替商品は外形寸法、取付などが異なります
形H3BG-FH	形H3DR-G+外付リレー	上部ねじ締め端子タイプ 瞬時接点が必要な場合は外付リレーが必要です

### 推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

・外形寸法、機能、定格、特性 などほぼ互換性があります。 ・形H3BG-F、-FH 上部ねじ 締め端子タイプの推奨代替商 品は外形寸法、取付などが異 なります。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形H3CR-Gシリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布  
特約店・特約販売店・特販店様用)





⊗ 生産中止予定商品



## 形H3BGシリーズ

### 外形寸法




形H3BG-8、形H3BG-8-30  
形H3BG-8H、形H3BG-8H-31



形H3BG-F、形H3BG-FH



### 取付加工寸法





推奨代替商品



## 形H3CR-Gシリーズ

### 外形寸法




形H3CR-G8L、形H3CR-G8L-30  
形H3CR-G8EL、形H3CR-G8EL-31











形H3DR-G



### 取付加工寸法



## 外部接続

生産中止予定商品 形H3BGシリーズ	推奨代替商品 形H3CR-Gシリーズ
<p>形H3BG-8</p> 	<p>形H3CR-G8L</p> 
<p>形H3BG-8-30</p> 	<p>形H3CR-G8L-30</p> 
<p>形H3BG-8H</p> 	<p>形H3CR-G8EL</p> 
<p>形H3BG-8H-31</p> 	<p>形H3CR-G8EL-31</p> 
<p><b>ソケット・付属品</b></p> <p>表面ソケット：形P2CF-08 裏面ソケット：形P3G-08 埋込アダプタ：形Y92F-30</p>	<p><b>ソケット・付属品</b></p> <p>表面ソケット：形P2CF-08 裏面ソケット：形P3G-08 埋込アダプタ：形Y92F-30</p>

## 異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品				推奨代替商品	
		形H3BG-8 形H3BG-8-30	形H3BG-8H 形H3BG-8H-31	形H3BG-F	形H3BG-FH	形H3CR-G8L 形H3CR-G8L-30	形H3CR-G8EL 形H3CR-G8EL-31
定格電圧		AC100/110/120V 50/60Hz、AC200/220/240V 50/60Hz					
消費電力		AC用 約10VA/約2W				AC100/110/120V 約6VA/約2.4W AC200/220/240V 約12VA/約2.6W	
時間仕様		0.5S~100S				0.5S~120S	
出力方式	限時	1a(△回路) 1a(△回路)					
	瞬時	なし	1a	なし	1a	なし	1a
制御出力		AC250V 5A 抵抗負荷					
寿命		機械的 2,000万回以上、電気的 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)					