



生産終了商品

シャッタカメラケーブル

形F309-VSR



推奨代替商品

形F309-VSR2

1998年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・カメラケーブル変更時にはシャッタカメラも合わせて変更してください。
- ・新シャッタカメラにつきましてはカタログを参照ください。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F309-VSR2	◎	×	×	○	○	—	—


◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了商品

形F309-VSR

外形寸法




注1. ケーブル長さは下記の通りです。

仕様	L (mm)
5m	5,000±250
10m	10,000±300
15m	15,000±350

推奨代替商品

形F309-VSR2

外形寸法




注1. ケーブル長さは下記の通りです。

仕様	L (mm)
5m	5,000±250
10m	10,000±300
15m	15,000±350
20m	20,000±400
25m	25,000±450
30m	30,000±500
35m	35,000±550
40m	40,000±600

接続（内部接続、端子配置）

生産終了商品 形F309-VSR

端子配置




結線表

CN1	線種	CN2	CN3	名称	信号名
1	A	2	—	0V	カメラ駆動用電源
2	A	1	—	DC+13V	
3	同軸シールド	—	シェル	Video (GND)	ビデオ信号
4	同軸芯線	—	コンタクト	Video (Signal)	
5	B	10	—	HD (GND)	水平同期信号
6	B	9	—	HD (Signal)	
7	C	11	—	VD (Signal)	垂直同期信号
8	D	5	—	ST (Signal)	
9	D	6	—	ST (GND)	シャッタートリガ
10	E	3	—	0V	
11	E	4	—	DC-12V	カメラ駆動用電源
12	C	12	—	VD (GND)	

注）線種の同一アルファベットは、ペア（対）を表します。

推奨代替商品 形F309-VSR2



CN1	線種	CN2	名称	信号名
1	D	9	ST (GND)	シャッタートリガ
	A	1	0V	カメラ駆動用電源
2	A	2	DC+13V	
3	同軸シールド	3	Video (GND)	ビデオ信号
4	同軸芯線	4	Video (Signal)	
5	B	5	HD (GND)	水平同期信号
6	B	6	HD (Signal)	
7	C	7	VD (Signal)	垂直同期信号
8~10	—	10~11	NC	
11	D	8	ST (Signal)	シャッタートリガ
12	C	12	VD (GND)	垂直同期信号
—	外部編組シールド	シェル	FG	フレームグラウンド

注）線種の同一アルファベットは、ペア（対）を表します。

代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形F309-VSR (5M)	形F309-VSR2 (5M)	16,500
形F309-VSR (10M)	形F309-VSR2 (10M)	35,000
形F309-VSR (15M)	形F309-VSR2 (15M)	43,500
形F309-VSR-001 (20M)	形F309-VSR2 (20M)	—
形F309-VSR-001 (25M)	形F309-VSR2 (25M)	—
形F309-VSR-001 (30M)	形F309-VSR2 (30M)	—
形F309-VSR-001 (35M)	形F309-VSR2 (35M)	—
形F309-VSR-001 (40M)	形F309-VSR2 (40M)	—