

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年2月1日

No2402

PCBリレー

生産中止のお知らせ

ミニリレー 形G2VE-214P、形G2VE-217P 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1996年4月1日をもって在庫を除外します。

■価格表掲載中止時期

1996年4月1日をもって抹消します。


■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形G2VE-214P (DC5、6、12、24V)	形G2R-24	485*
形G2VE-217P (DC5、6、12、24V)	形G2R-2	410*

*価格はDC5、6、12、24、48V仕様の場合



生産中止予定商品



形G2VE-214P
形G2VE-217P



推奨代替商品

形G2R-24
形G2R-2

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

外形寸法、取付加工寸法、仕様の一部が異なります。

生産中止商品との相違点


形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G2R-24	○	×	×	×	○	○	○
形G2R-2	×	×	×	×	○	○	○

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法


生産中止予定商品
形G2VE-214P
形G2VE-217P

外形寸法




推奨代替商品
形G2R-24
形G2R-2


外形寸法





取付寸法



取付寸法



接続（端子配置、内部接続）

生産中止予定商品 形G2VE-214P 形G2VE-217P	推奨代替商品 形G2R-24 形G2R-2
接 続  （コイル極性はありません）	接 続  （コイル極性はありません）

異なる特性比較

形式		生産中止予定商品	推奨代替商品
項目		形G2VE-214P、形G2VE-217P	形G2R-24、形G2R-2
接 点	材質	AgNi	AgCdo
	定格負荷 （抵抗負荷）	2A 110VAC 3A 24VDC	2：AC250V 5A 24：AC250V 6A DC 30V 5A DC 30V 4A
	定格通電電流	3A	2：5A 24：8A
	接点電圧の最大値	AC125V、DC60V	AC380V、DC125V
	接点電流の最大値	2A	2：5A 24：8A
	開閉容量の最大値	AC220VA、DC 72W	2：AC1250VA 24：AC1500VA DC 150W DC 120W
コイル	コイル仕様	DC5、6、12、24V	DC5、6、12、24、48、100V
	動作電圧規格	75%以下	70%以下
	復帰電圧規格	10%以上	15%以上
	定格消費電力	550mW	530mW
電氣的性能	動作時間	10mS以下	15mS以下
	絶縁抵抗（初期）	100MΩ以上	1000MΩ以上
	耐電圧 接点間	AC750V、50/60Hz	異極接点間 AC3000V 50/60Hz 同極接点間 AC1000V 50/60Hz
	接点-コイル間	AC1500V、50/60HZ	AC5000V、50/60HZ
機械的性能	耐衝撃 誤動作衝撃	50G以上	20G以上
機械的寿命		1000万回以上（18000回/h）	2000万回以上（18000回/h）
使用周囲温度		-25～+60℃	-40～+70℃