

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1997年1月6日

No.2622

PCBリレー

生産中止のお知らせ

ミニリレー 形G2VN 全仕様 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1998年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期


在庫除外を実施済みです。

■価格表掲載中止時期

1997年4月1日より掲載を中止します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1997年度版に掲載します。



■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	コイル定格電圧	標準価格(円)
形G2VN-237P 形G2VN-237P-US 形G2VN-234P 形G2VN-234P-US 形G2VN-237PH 形G2VN-234PH 形G2VN-287P 形G2VN-287P-US 形G2VN-284P 形G2VN-284P-US 形G2VN-287PH 形G2VN-284PH	形G5V-2	DC3.5, 6, 9, 12, 24V DC48V	300 355

生産中止予定商品



形G2VN 全仕様



推奨代替商品

形G5V-2

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・推奨代替商品には自立端子タイプはありません。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G5V-2	○	○	◎	○	○	○	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大


—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産中止予定商品 形G2VN 全仕様


外形寸法

フラックスタイプ
(標準端子)




推奨代替商品 形G5V-2

外形寸法




取付寸法

プリント基板加工図
(BOTTOM VIEW)




取付寸法

プリント基板加工図
(BOTTOM VIEW)



接続（内部接続、端子配置）

生産中止予定商品 形G2VN 全仕様	推奨代替商品 形G5V-2
BOTTOM VIEW  （コイル極性はありません）	BOTTOM VIEW  （コイル極性はありません）

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形G2VN 全仕様	推奨代替商品 形G5V-2 (-H1)
定格負荷		0.3A 110VAC 1A 24VDC	0.5A 125V AC 2A 30V DC
開閉容量の最大値		AC60VA、DC30W	AC62.5VA、DC60W
復帰電圧		10%以上	5%以上
定格消費電力		360mW (-Lは540、-Hは150)	500mW (48Vは560、-Hは150~300)
絶縁抵抗		100MΩ以上	1000MΩ以上
耐電圧（接点間）		AC700V、50/60HZ	AC750V、50/60HZ
電氣的寿命 （定格負荷）		50万回以上（3600回/h）：（ツイン接点） 20万回以上（3600回/h）：（シングル接点）	10万回以上（1800回/h）
使用周囲温度		-25℃～+70℃	-25℃～+65℃