

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1997年9月1日

No.2745

メカトロ機器

生産中止のお知らせ

OMNUC Uシリーズ EN規格(機械指令)対応品 サーボドライバ(30~750W)
形R88D-UT□□V、-UT□□W 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1998年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期


1997年8月19日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

非在庫商品です。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内]掲載時期

掲載しません。



■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品		
	アナログ入力タイプ	パルス列入力タイプ	標準価格(円)
形R88D-UT02V	形R88D-UA02V	形R88D-UP02V	142,000
形R88D-UT03V	形R88D-UA03V	形R88D-UP03V	142,000
形R88D-UT04V	形R88D-UA04V	形R88D-UP04V	142,000
形R88D-UT08V	形R88D-UA08V	形R88D-UP08V	152,000
形R88D-UT12V	形R88D-UA12V	形R88D-UP12V	169,000
形R88D-UT20V	形R88D-UA20V	形R88D-UP20V	192,000
形R88D-UT03W	形R88D-UA03W	形R88D-UP03W	150,000
形R88D-UT04W	形R88D-UA04W	形R88D-UP04W	150,000
形R88D-UT10W	形R88D-UA10W	形R88D-UP10W	150,000
形R88D-UT12W	形R88D-UA12W	形R88D-UP12W	164,000
形R88D-UT15W	形R88D-UA15W	形R88D-UP15W	192,000

生産中止予定商品



形R88D-UT□□V/W



推奨代替商品

形R88D-UA□□V/W

形R88D-UP□□V/W

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・生産中止予定商品（形R88D-UT□□V/W）はアナログ/パルス列入力共用タイプですが、推奨代替商品（形R88D-UA□□V/W、形R88D-UP□□V/W）はアナログ/パルス列入力が専用タイプとなります。
- ・制御/エンコーダの使用コネクタが異なります。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形R88D-UA□□V/W 形R88D-UP□□V/W	○	×	○	×	◎	◎	◎

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません


外形寸法/取付寸法

生産中止予定商品


形R88D-UT□□V/W

外形寸法

AC200V仕様 30～200W用
形R88D-UT02V、形R88D-UT03V、形R88D-UT04V、形R88D-UT08V
AC100V仕様 30～100W用
形R88D-UT03W、形R88D-UT04W、形R88D-UT10W



取付寸法




推奨代替商品

形R88D-UA□□V/W


形R88D-UP□□V/W

外形寸法 EC指令対応機種

AC200V仕様 30～200W用
形R88D-U□02V、形R88D-U□03V、形R88D-U□04V、形R88D-U□08V
AC100V仕様 30～100W用
形R88D-U□03W、形R88D-U□04W、形R88D-U□10W



取付寸法




外形寸法

生産中止予定商品 形R88D-UT□□V/W

外形寸法


AC200V仕様 400W/750W用
形R88D-UT12V、形R88D-UT20V
AC100V仕様 200W/300W用
形R88D-UT12W、形R88D-UT15W



推奨代替商品 形R88D-UA□□V/W 形R88D-UP□□V/W


外形寸法 EC指令対応機種

AC200V仕様 400W用 形R88D-U□12V
AC100V仕様 200W用 形R88D-U□12W






EC指令対応機種

AC200V仕様 750W用 形R88D-U□20V
AC100V仕様 300W用 形R88D-U□15W



取付寸法

生産中止予定商品 形R88D-UT□□V/W	推奨代替商品 形R88D-UA□□V/W 形R88D-UP□□V/W
取付寸法 	取付寸法 形R88D-U□12V/W  形R88D-U□20V 形R88D-U□15W 

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
項目	形R88D-UT□□V/W	形R88D-UA□□V/W 形R88D-UP□□V/W
入力指令信号	アナログ/パルス列入力共通	アナログ（形R88D-UA□□V/W）専用 パルス列（形R88D-UP□□V/W）専用
使用コネクタ 制御コネクタ エンコーダコネクタ	本多製MRコネクタ 50ピンコネクタ 20ピンコネクタ	ハーフピッチコネクタ 36ピンコネクタ 20ピンコネクタ
回生処理方法	内部コンデンサ+外付けコンデンサ （外付けコンデンサは付かない機種があります）	内部コンデンサのみ （回生ユニットはEC指令対応していません）
適合規格	EN61010、EN60034-5 （CEマーキングなし）	EN61010-1（低電圧指令） EN55011、EN50082-2（EMC指令） （CEマーキングあり）