

デジタルカウンタ形H7Mの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形H7M	→ 形H7AN


項目	形H7M	形H7AN
動作方式	- 加算または減算 注. トータルカウンタは加算のみ - 加減算 (UP/DOWN A~C) 注. トータルカウンタはUP/DOWN Bのみ	- 加減または減算 - 加減算 (UP/DOWN A~F) 注. トータルカウンタはUP/DOWN A~C
動作モード	N, F, C, R, K, P, Q	N, F, C, R, K, P, Q
制御出力	有接点および無接点同時出力 有接点: AC 250V 2A 無接点: 電圧出力6V以上 注1. オープンコレクタ: DC 30V 100mA 注2. ただし, 無接点出力(オープンコレクタ)のみのタイプもあり	有接点および無接点同時出力 有接点: AC 250V 3A 無接点: DC 30V 100mA (オープンコレクタ)
停電記憶, 機能	- 機能なし - 機能つき 注. ただし, 記憶時間5年間	- 機能なし - 機能つき(記憶時間10年間)
数字表示の大きさ	文字高: 6mm	文字高: 8mm
制御電源	- AC用: 100/200V, 110/220V, 115/230V, 120/240V専用 - DC用: (なし)	- AC用: 100~240V(フリー) - DC用: 12~24V, 48V, 100V
カウント入力の最高計数速度	30/1kcps 注. 高速応答タイプ 4桁用: 30/5kcps 6桁用: 30/3kcps	2桁用: 30cps 4桁用: 30/5kcps 6, 8桁用: 30/3kcps
外部供給電源(センサ用電源)	DC 12V 50mA	DC 12V 80mA
インパルス電圧	4.5kV	6kV
耐ノイズ	電源端子: ±1kV 入力端子: ±500V 注	電源端子: ±2kV 入力端子: ±500V

旧製品の製造可否


不可能です。

実施時期

・昭和64年3月末日をもって生産中止します。



● 端子配置



注. トータルカウンタには制御出力がありません.