

ミニチュアリレー形G4Z生産中止のお知らせ

ミニチュアリレー形G4Zの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形G4Z ⇒	形G4D-2212P 形G2VE-217P

仕様の詳細につきましては裏面を参照ください。







旧製品の製造可否

不可能です。

実施時期

- 昭和64年9月末日をもって生産中止いたします。

・主な相違点

	形G4Z		形G4D		形G2VE	
種類	標準形 G4Z-2282P		標準形 G4D-2212P		フラックスタイト形 G2VE-217P	
外形						
内部接続・端子ピッチ	 (BOTTOM VIEW)		 (BOTTOM VIEW)		 (BOTTOM VIEW)	
操作コイル	定格電圧 コイル定格電流 コイル抵抗 消費電力 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧	DC12V 60mA 200Ω DC24V 30mA 800Ω 約0.72W 定格電圧の80%以下 定格電圧の10%以上 定格電圧の110%	DC12V 66.7mA 180Ω DC24V 33.3mA 720Ω 約0.8W 定格電圧の80%以下 定格電圧の15%以上 定格電圧の110%	DC12V 46.1mA 260Ω DC24V 23.1mA 1040Ω 約0.55W 定格電圧の75%以下 定格電圧の10%以上 定格電圧の130%		
開閉部	定格負荷 寿命	DC30V3A抵抗負荷 1.5万回以上	AC110V 5A 抵抗負荷 DC 24V 5A “ 20万回以上	AC110V 3A 抵抗負荷 DC 24V 3A “ 10万回以上		
性能	接触抵抗 動作時間 復帰時間 耐電圧コイルと接点間 同極接点間 使用周囲温度	50mΩ以下 10ms以下 5ms以下 AC2000V 1分間 AC1000V 1分間 -25~+60℃	50mΩ以下 20ms以下 10ms以下 AC2000V 1分間 AC1000V 1分間 -20~+60℃	50mΩ以下 10ms以下 5ms以下 AC1500V 1分間 AC 750V 1分間 -25~+60℃		