

MKF-P の推奨代替品と主な相違点を教えてください。

2025/03/07

FAQ No.

FAQ000132579

回答

推奨代替品は、H3CR-A8 をご検討ください。

※ご注文時は電源電圧（AC100-240/DC100-125 または AC24-48/DC12-48）をご指定ください。

■主な相違点/留意点

- ・外形寸法、取付寸法が異なります。
- ・時間仕様：固定（0.5s、1s など）→ 0.05s～300h（レンジ切替式）
- ・動作モードは B モード（フリッカオフスタート）にてご使用ください。
- ・端子配置が異なり、ソケットもあわせて交換が必要です。

表面接続ソケット：P2CF-08

裏面接続ソケット：P3G-08

（埋込み取り付け時は別売の埋込み取り付け用アダプタ：Y92F-30 をご使用ください。）

- ・接点構成：1c → 2c



■お願い



仕様の詳細については、下記リンクよりデータシートをご参照ください。

[MKF-P データシート](#)（閲覧、ダウンロードには I-Web メンバーズ登録とログインが必要です。）

[H3CR-A データシート](#)

（単位：mm）

外形寸法	
生産終了品 MKF-P	代替品 H3CR-A8
	

端子配置	
生産終了品 MKF-P	代替品 H3CR-A8
 Diagram showing the terminal configuration for the discontinued product MKF-P. It features a circular terminal block with 8 numbered terminals (1-8). Terminals 1, 2, 3, and 4 are connected to a power source (電源) via a switch. Terminals 5, 6, 7, and 8 are connected to a common ground or return line.	 Diagram showing the terminal configuration for the replacement product H3CR-A8. It features a circular terminal block with 8 numbered terminals (1-8). Terminals 1, 2, 3, and 4 are connected to a power source (電源) via a switch. Terminals 5, 6, 7, and 8 are connected to a common ground or return line. The diagram also shows the connection to a power source (電源) with polarity markings (-) and (+) and a ground symbol (~).

●お問い合わせ先・発行元 オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
 お客様相談室 0120-919-066
 携帯電話・PHS などのご利用いただけませんので、その場合は、下記電話番号へおかけください。
 055-982-5015 (通話料がかかります)