

ソケット

機能/仕様一覧セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
近接センサ	E2C/E2C-H	E2C-AM4A	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3G-08	745
		E2C-GE4A E2C-GF4A		DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊4	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子	PY08	205
		E2C-AK4A	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3GA-11	745
レベル 機器	61F-LS-CP□/ -WL-CP□	61F-LS-CP08/ -WL-CP08	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
		61F-LS-CP11/ -WL-CP11	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
	61F-AN/-AO	61F-AO	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
	61F-UHS/-HSL	61F-HSL	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235
		61F-UHS				8PFA1	1,390			
	61F-03B/-04B	61F-03B/ -04B	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
	61F-IP-22	61F-IP-22	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	—	—	—
	61F-G□P	61F-G1P/ -G2P	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	はんだづけ 端子	PL15	690
漏液 検出器	K7L	K7L-AT50/ AT50D K7L-U/-UD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-08	480	—	—	—
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	P2RFZ-08-E	545			
		K7L-□B		DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-08-PU	535			

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

＊4. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08)は別売りです。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
一般 リレー	MY	MY2□ MY2IN (S)	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	PYF-08-PU	555	はんだづけ 端子	PY08	205
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY08-Y1	260
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	PY08QN	445
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-08-E	595	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	PY08QN-Y1	510
				ラッピング 端子(端子長 ：20mm)				PY08QN2	445	
			DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY08QN2-Y1	510	
		ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF08M	880	プリント 基盤用端子	PY08-02	205		
		MY2Z□-CR	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	PYF-08-PU-L	515	はんだづけ 端子	PY08	205
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY08-Y3	260
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	PY08QN	445
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-08-E	595	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	PY08QN-Y3	565
				ラッピング 端子(端子長 ：20mm)				PY08QN2	445	
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY08QN2-Y3	565
ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)		PYF08M	880	プリント 基盤用端子	PY08-02	205			

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08)は別売りです。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
一般 リレー	MY	MY3	11	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	PYF11A	790	はんだづけ 端子	PY11	220
								はんだづけ 端子 保持金具付き	PY11-Y1	275
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	PY11QN	510
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	PY11QN-Y1	565
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	PY11QN2	510
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY11QN2-Y1	565
								プリント 基盤用端子	PY11-02	220
		MY4□ MY4H MYQ4□ MY4□(S) MY2K	14	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU	685	はんだづけ 端子	PY14	240
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-14	640	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY14-Y1	290
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	PY14QN	520
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-14-E	855	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	PY14QN-Y1	590
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	PY14QN2	520
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF14T	1,030	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY14QN2-Y1	590
DINレール 取りつけ専用	ねじなし端子	PYF14S	955	プリント 基盤用端子	PY14-02	240				

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C14)は別売りです。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
一般 リレー	MY	MY4Z□-CBG-CR	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU-L	645	はんだづけ 端子	PY14	240
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-14	640	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY14-Y3	355
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-14-E	855	ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	PY14QN	520
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF14T	1,030	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY14QN2-Y3	1,000
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF14S	955	プリント 基盤用端子	PY14-02	240
	G2R-□-S	G2R-1-S□	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子	P2R-05A	176
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-05	415	プリント 基板用端子	P2R-05P	160
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2RFZ-05-E	480			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-05-S	630		P2R-057P	230
		G2R-2-S□	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-08-PU	535	はんだづけ 端子	P2R-08A	176
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-08	480	プリント 基板用端子	P2R-08P	152
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	P2RFZ-08-E	545			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-08-S	715		P2R-087P	230

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C14)は別売りです。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
一般 リレー	LY	LY1 LY1N	8	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	 プッシュインPlus端子	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245
						PTF-08-PU-L	590			
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5) ＊2	PTFZ-08-E	650	プリント 基板用端子	PT08-0	245
		LY2 LY2N LY2Z LY2ZN		DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	 プッシュインPlus端子	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245
						PTF-08-PU-L	590			
			ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)		PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520	
			ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5) ＊2		PTFZ-08-E	650	プリント 基板用端子	PT08-0	245	
		LY3 LY3N	11	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF11A	795	はんだづけ 端子	PT11	295
								ラッピング 端子	PT11QN	655
								プリント 基板用端子	PT11-0	295
		LY4 LY4N	14	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	 プッシュインPlus端子	PTF-14-PU-L	990	はんだづけ 端子	PT14	340
	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)					PTF14A	930			
ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5) ＊2	PTFZ-14-E				1,010	プリント 基板用端子	PT14-0	340		
G7K	G7K-412S	14	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF14A	930	—	—	—	

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単
位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。
ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
一般 リレー	MK	MK2P	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	PF083A-E	1,170	ラッピング 端子	PL08-Q	490
								プリント 基板用端子	PLE08-0	330
		MK3P	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	PF113A-E	1,360	ラッピング 端子	PL11-Q	600
								プリント 基板用端子	PLE11-0	385
	MKK	MK2KP	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	PF113A-E	1,360	ラッピング 端子	PL11-Q	600
								プリント 基板用端子	PLE11-0	385
	MM	MM2(X)P(-D)	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235
		MM3P	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	11PFA	1,610	はんだづけ 端子	PL11	255
		MM3XP MM4(X)P(N) (-D)	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	はんだづけ 端子	PL15	690
		MM4(X)P-JD	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	—	—	—
	G4Q	G4Q-212S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235
	G7T	G7T	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P7TF-05	690	—	—	—
	MYA	MYA-NA1 MYA-NB1	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
								ラッピング 端子	PL08-Q	490
								プリント 基板用端子	PLE08-0	330
		MYA-LA1 MYA-LA2 MYA-LB1 MYA-LB2 MYA-NA2 MYA-LA12 MYA-NB2 MYA-LB12	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
								ラッピング 端子	PL11-Q	600
								プリント 基板用端子	PLE11-0	385

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
ソリッド ステート・ リレー	G3F/ G3FD	G3F G3FD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	PYF-08-PU	555	プリント 基板用端子	PY08-02	205
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-08	530			
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-08-E	595			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775			
				ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF08M	880			
	G3FM	G3FM-2R5SLN	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	PYF-08-PU	555	プリント 基板用端子	PY08-02	205
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-08	530			
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-08-E	595			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775			
				ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF08M	880			
	G3H/G3HD	G3H G3HD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520
	G9H	G9H-205S G9H-210S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	PTFZ-08-E	650	プリント 基板用端子	PT08-0	245

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 着脱式の端子カバー (形PYCZ-C08) は別売りです。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
ソリッドステート・リレー	G3R-I/O	G3R-IAZR1SN□ G3R-IDZR1SN□ G3R-OA□ G3R-OD□	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子 プリント 基板用端子	P2R-05A	176
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-05	415		P2R-05P	152
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2RFZ-05-E	480			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-05-S	630		P2R-057P	230
	G3RZ	G3RZ-201SLN	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子 プリント 基板用端子	P2R-05A	176
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-05	480		P2R-05P	152
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2RFZ-05-E	480			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-05-S	630			
	G3TA	G3TA	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P7TF-05	690	—	—	—
	セーフティリレー	G7SA	G7SA-3A1B G7SA-2A2B	10	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P7SA-10F-ND-PU	オープン価格	プリント 基板用端子	P7SA-10P
ねじ端子 (ねじサイズ：M3)						P7SA-10F-ND	オープン価格			
						P7SA-10F	オープン価格			
G7SA-5A1B G7SA-4A2B G7SA-3A3B			14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P7SA-14F-ND-PU	オープン価格	プリント 基板用端子	P7SA-14P	オープン価格
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	P7SA-14F-ND	オープン価格			
						P7SA-14F	オープン価格			
G7S-□-E		G7S-4A2B-E G7S-3A3B-E	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	P7S-14F-END	2,300	プリント 基板用端子	P7S-14P-E	840

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
タイマ	H3CA	H3CA-8(H)	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3G-08	745
								はんだづけ 端子	PL08	235
		H3CA-A	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3GA-11	745
								はんだづけ 端子	PL11	255
	H5CX-□-N	H5CX-L8□	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-08-E	920			
		H5CX-A11□	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-11-E	920			
	H3CR-A	H3CR-A8 H3CR-A8-301 H3CR-A8E H3CR-A8S	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-08-E	920	はんだづけ 端子	PL08	235
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF085A	820	ラッピング 端子	PL08-Q	490
								プリント 基板用端子	PLE08-0	330
		H3CR-A H3CR-A-301 H3CR-AS H3CR-AP	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-11-E	920	はんだづけ 端子	PL11	255
								ラッピング 端子	PL11-Q	600
								プリント 基板用端子	PLE11-0	385

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単
位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。
ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
タイマ	H3CR-F/-G/-H	H3CR-F8 H3CR-F8N H3CR-H8L/-H8RL	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊4	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-08-E	920	はんだづけ 端子	PL08	235
								ラッピング 端子	PL08-Q	490
				ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF085A	820	プリント 基板用端子	PLE08-0	330	
				DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊4	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-08-E	920	はんだづけ 端子	PL08	235
		ラッピング 端子	PL08-Q					490		
		ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF085A	820	プリント 基板用端子	PLE08-0	330			
		H3CR-F H3CR-FN H3CR-HRL	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊4	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-11-E	920	はんだづけ 端子	PL11	255
								ラッピング 端子	PL11-Q	600
								プリント 基板用端子	PLE11-0	385
	H3Y	H3Y-2	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子	PY08	205
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-08-E	595			
ねじ締め 取り付け専用				ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF08M	880	プリント 基板用端子	PY08-02	205	
H3Y-4		14	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-14	640	はんだづけ 端子	PY14	240	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-14-E	855				

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08/形PYCZ-C14)は別売りです。

＊4. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
タイム	H3YN	H3YN-2□	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子	PY08	205
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-08-E	595			
				ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF08M	880	プリント 基板用端子	PY08-02	205
		H3YN-4□	14	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)＊3	PYFZ-14	640	はんだづけ 端子	PY14	240
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	PYFZ-14-E	855			
								プリント 基板用端子	PY14-02	240
	H3Y-□-B	H3Y-2-B	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU-L	515	—	—	—
		H3Y-4-B	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU-L	645	—	—	—
	H3YN-□-B	H3YN-2□-B	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU-L	515	—	—	—
		H3YN-4□-B	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU-L	645	—	—	—
	H3RN	H3RN-1 H3RN-11	5	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2RFZ-05-E	480	プリント 基板用端子	P2R-057P	230
		H3RN-2 H3RN-21	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2RFZ-08-E	480	プリント 基板用端子	P2R-087P	230
	H3RN-□-B	H3RN-1-B H3RN-11-B	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	—	—	—
		H3RN-2-B H3RN-21-B	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-08-PU	535	—	—	—

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。

ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08/形PYCZ-C14)は別売りです。

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
カウンタ	H7CC	H7CC-□11	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-11-E	920			
	H7CC	H7CC-□8	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-08-E	920			
温度 調節器	E5□C/ E5□C-T	E5CC-U	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-11-E	920			
	E5CS	E5CS-RKJ (D)U-W E5CS-QKJ (D)U-W	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-08-E	920			
		E5CS-R1KJ (D)U-W E5CS-Q1KJ (D)U-W	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-11-E	920			
	E5C2	E5C2	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	P2CF-08-E	920			
	E5L	E5L-A □ E5L-C □	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PTF-14-PU-L	990	—	—	—
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF14A	930			
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	PTFZ-14-E	1,010			

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続*				裏面接続*		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
機器用 保護 機器	SE	SE-KP□N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	SAO	SAO-□N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	SAO-□S	SAO-□S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	APR-S	APR-S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
		APR-S380 APR-S440	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	はんだづけ 端子	PL11	255
	K2CU	K2CU-P	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	SDV	SDV-F□□ SDV-FH□T	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235
		SDV-D□□	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	はんだづけ 端子	PL15	690
	LG2	LG2-AB LG2-DB	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
	AGF	AGF-1-P5	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単
位数でのご発注のお願い」を参照してください。
* 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

最小納入単位数でのご発注のお願い

下記形式は最小発注単位を設けてありますので、発注の際は、最小発注単位でご注文ください。


表に記載がない形式の最小発注単位は1個です。

形状 ピン数	P2R		P7TF	PYF	PY	PTF	PT	PF	PFA	PL
5	P2R-05A	P2R-05P	P7TF-05	—	—	—	—	—	—	—
8	P2R-08A	P2R-08P	—	PYF08M	PY08	PTF08A	PT08	PF083A	8PFA 8PFA1	PL08
11	—	—	—	PYF11A	PY11	PTF11A	PT11	PF113A	11PFA	PL11
14	—	—	—	—	PY14	PTF14A	PT14	—	14PFA	PL15
最小発注 単位(個)	10							20		10

表面接続・裏面接続の違い

表面接続

表面接続とは、DINレールもしくは、ねじで直接盤面などに取りつけるソケットです。



裏面接続

裏面接続（埋め込み接続）とは、盤面などに穴を空けて取りつけたりプリント基板に取りつけたりするソケットです。

