









サムロータリスイッチ

機能/仕様一覧セレクション

分類		プッシュ操作											
形式		形A7DP-2		形A7D-2		形A7D-1		形A7CN-L2		形A7CN-2		形A7CN-1	
形状 (mm)		ペンプッシュタイプ  (文字高さ 3.2mm)		 (文字高さ 3.2mm)		 (文字高さ 3.2mm)		 (文字高さ 3.4mm)		 (文字高さ 3.4mm)		 (文字高さ 3.4mm)	
特長		・DC回路用 (DC3.3～30V) ・省スペース化 ・ストップつき製作可						・DC3.3～28V ・小型機器内蔵用 ・開閉電流 1mA～0.1A					
取り付け方法		ワンタッチ 取り付け (表面 取り付け) 				ねじ締め 取り付け (裏面 取り付け) 		ワンタッチ 取り付け (表面 取り付け) 				ねじ締め 取り付け (裏面 取り付け) 	
端子の種類		プリント基板用端子 						プリント基板用端子 					
防塵性の有無		有 (IP50)						有 (IP50)					
ケースの色		ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	黒	
スイッチ ユニット ／出力 コード 番号	03 (10進コード)	—		—		—		—		—		—	
	06 (2進化10進)	形A7DP-206	形A7DP-206-1	形A7D-206	形A7D-206-1	形A7D-106	形A7D-106-1	形A7CN-L206	形A7CN-L206-1	形A7CN-206	形A7CN-206-1	形A7CN-106-1	
	07 (2進化10進 中継端子形)	—		—		—		—		—		—	
	19 (10進コード 中継端子形)	—		—		—		—		—		—	
	54 (2進化16進)	—		—		—		—		—		—	
	55 (2進化16進 中継端子形)	—		—		—		—		—		—	
取り付け板		形A7D-2M	形A7D-2M-1	形A7D-2M	形A7D-2M-1	形A7D-1M	形A7D-1M-1	形A7CN-2M	形A7CN-2M-1	形A7CN-2M	形A7CN-2M-1	形A7CN-1M-1	
スベアユニット		形A7D-2PA	形A7D-2PA-1	形A7D-2PA	形A7D-2PA-1	形A7D-1PA	形A7D-1PA-1	形A7CN-2PA	形A7CN-2PA-1	形A7CN-2PA	形A7CN-2PA-1	形A7CN-1PA-1	
コネクタ	はんだづけ 端子	—						—					
	プリント基板用 端子	—						—					

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

サムロータリスイッチ 商品セクション

プッシュ操作										ロータリ操作
形A7BL		形A7BS		形A7BS-20□-S		形A7PS		形A7PH		形A7MD
ロックタイプ				外部ストップタイプ				長寿命タイプ		
 (文字高さ 4.8mm)		 (文字高さ 10進: 4.8mm 16進: 3.2mm)		 (文字高さ 4.8mm)		 (文字高さ 10進: 6.8mm 16進: 4.0mm)				 (文字高さ 2.8mm)
・ 中型機器用 ・ ストップつき製作可		・ 中型機器用 ・ 16進シリーズあり ・ ストップつき製作可		・ 中型機器用		・ 機械的耐久性 10万ステップ以上 ・ 中・大型機器装置用 ・ AC50V/ DC3.3~28V ・ ストップつき製作可		・ 機械的耐久性 200万ステップ以上 ・ 中・大型機器装置用 ・ AC125V/ DC3.3~28V ・ ストップつき製作可		・ 小型機器内蔵用の プリント基板用
ワンタッチ 取りつけ (表面 取りつけ) 						ワンタッチ 取りつけ (表面 取りつけ) 				プリント基板 によるパネル 固定方式 
はんだづけ端子 						はんだづけ端子 				プリント基板用端子 
有 (IP50)						有 (IP50)				有 (簡易防塵)
ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	ライトグレー	黒	黒
—		—		—		形A7PS -203	形A7PS -203-1	形A7PH -203	形A7PH -203-1	—
形A7BL -206	形A7BL -206-1	形A7BS -206	形A7BS -206-1	形A7BS -206-S	形A7BS -206-S-1	形A7PS -206	形A7PS -206-1	形A7PH -206	形A7PH -206-1	形A7MD-106-P-09
形A7BL -207	形A7BL -207-1	形A7BS -207	形A7BS -207-1	形A7BS -207-S	形A7BS -207-S-1	形A7PS -207	形A7PS -207-1	形A7PH -207	形A7PH -207-1	—
—		—	—	—		形A7PS -219	形A7PS -219-1	—		—
—		形A7BS -254	形A7BS -254-1	—		形A7PS -254	形A7PS -254-1	形A7PH -254	形A7PH -254-1	—
—		形A7BS -255	形A7BS -255-1	—		形A7PS -255	形A7PS -255-1	—		—
形A7B -M	形A7B -M-1	形A7B -M	形A7B -M-1	形A7B -M	形A7B -M-1	形A7P -M	形A7P -M-1	形A7P -M	形A7P -M-1	形A7MD-1M
形A7B -PA	形A7B -PA-1	形A7B -PA	形A7B -PA-1	形A7B -PA	形A7B -PA-1	形A7P -PA	形A7P -PA-1	形A7P -PA	形A7P -PA-1	形A7MD-PA
形A7B-C						形NRT-C/NRT-CN				—
形A7B-CP						形NRT-CP				—

※形A7BSはプリント基板用端子タイプも製作可能です。

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。