




タイムスイッチ

機能/仕様一覧セレクション

分類		タイムスイッチ		
形式		形H5S	形H5F	形H5L
商品名称		デジタル・タイムスイッチ	デジタル・デイリータイムスイッチ	デイリータイムスイッチ
外観／前面サイズ(mm)		 DIN72×72	 DIN48×48 50×92、50×101.2	 DIN96×96
特長		・さらに使いやすく、もっと便利な、タイムスイッチの“新標準”。 週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加	・1日の時刻制御が簡単操作 (動作曜日選択可)	・大型の時計表示つきで週間制御。 画面と対話しながら設定できる親切設定
取り付け	表面	●	●	●
	盤面 (パネル埋込み)	●	●	●
	DIN レール	●	●	●
	プリント基板	—	—	—
表示		デジタル(LCD)		
時間仕様		1周期 1年間 (形H5S-Y) 1周期 7日間 (形H5S-W) 	1周期 24時間 (動作曜日指定可) 	1周期 24時間 (動作曜日指定可) 
動作モード	パルス動作	●	●	—
	サイクル動作	●	—	●
	日渡り動作	● (複数の日渡り動作可)	●	● (毎日であれば可)
	停電補償	●	●	●
	その他	● 週間/年間制御	● 24時間制御	● 24時間制御
端子構造		端子台タイプ	端子台タイプ	端子台タイプ
出力 *1	出力回路数	2/4	1	2
	リレー	AC250V 15A (2ch) AC250V 3A (4ch)	AC250V 15A/ DC24V 10A	AC250V 15A
時間 精度 *2	動作のばらつき			
	セット誤差	±0.01% ±0.05s以下	±0.01% ±0.05s以下	±0.01% ±0.05s以下
	電圧の影響			
	温度の影響			
	周期誤差	週間式： 月差±15s (25℃) 年間式： 月差±15s (−10～+45℃)、 ±20s (+45～+55℃)	月差±15s (25℃)	月差±15s (25℃)
取得規格 *3		PSE、UL、CSA、CE	PSE、CE、UL	PSE、UL、CSA
標準価格(¥)		26,000～49,000	22,500	30,000

*1. 出力容量は抵抗負荷接続時の値。

*2. 最大目盛時間を基準とする。(ただし、デジタルタイマはセット値を基準)

*3. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。