
フロートなしスイッチ（ベースタイプ）

# 61F-G1H AC110/220



# 商品概要

フロートなしスイッチ, ベースタイプ, 高感度用, 空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水, AC110/220V

## 販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新

| | |
|---|---|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 30,500 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

# 詳細情報


## 定格/性能


情報更新：2024/08/08

| | | |
|---|---|---|
| 種類 | | フロートなしスイッチ 高感度用<br>ベースタイプ |
| 用途 | | ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水 |
| 制御対象 | | 蒸留水など固有抵抗の高い液体 |
| 動作方式 | | 先動作方式 |
| 定格電圧 | | AC110V<br>AC220V |
| 許容電圧変動範囲 | | 電源電圧の85～110% |
| 消費電力 | | 5.5VA以下 |
| 電極間電圧 | | AC24V |
| 電極間電流 | | 約AC1mA以下 |
| 電極間動作抵抗（推奨値） | | 約15～70kΩ |
| 電極間復帰抵抗（推奨値） | | 約300kΩ以上 |
| 制御出力 | 開閉容量 | 抵抗負荷: AC220V 5A<br>誘導負荷: AC220V 2A (cosφ=0.4) |
| 寿命 | | 電気的: 50万回以上<br>機械的: 500万回以上 |
| 周囲温度範囲 | | 使用時: -10～55°C |
| 周囲湿度範囲 | | 使用時: 45～85%RH |
| 絶縁抵抗 | | 電源端子と電極端子間: 100MΩ以上<br>(DC500Vメガにて)<br>電源端子と接点端子間: 100MΩ以上<br>(DC500Vメガにて)<br>電極端子と接点端子間: 100MΩ以上<br>(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | | 電源端子と電極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min<br>電源端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min<br>電極端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min |
| 配線距離 | | 使用ケーブル: 50m以下<br>Note: 完全絶縁処理を施した、600V<br>0.75mm$^2$、3芯<br>キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値 |
| 質量 | | 約750g |

## 外形図


情報更新：2024/08/08


8
M3ねじ
127
113
115
135
4-φ6穴


27
6
47
73
0.5

# 取りつけ穴加工図

情報更新：2024/08/08



# RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/18

## EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|---|---|---|
| 対応済み | | ダウンロードはこちら |

## 中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

# 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

## ※1 対応状況

- ㊢対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

## ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

## ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

# 規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |

| LR型式承認（イギリス船舶規格） | DNV型式承認（ノルウェー船舶規格） | BV型式承認（フランス船舶規格） | KR型式承認（韓国船舶規格） | NK型式承認（日本船舶規格） | ABS型式承認（アメリカ船舶規格） |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >


©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください