

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16)

# A165E-LS-24D-01

No Image Available

## 商品概要

非常停止用押ボタンスイッチ (φ16), 照光, φ30, プッシュロック ターンリセット, 1NC, LED (AC/DC24V), IP65 (耐油形)

販売状況 2025/12/08 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 2,450

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

# 詳細情報

定格/性能 情報更新: 2024/08/08


種類  胴体形状  照光/非照光  ボタン形状  ボタン色		非常停止用押ボタンスイッチ 丸胴形(φ16mm) 照光 きのこ 小形(φ30mm) 赤 (RESET文字色: 白) プッシュロック・ターンリセット		
照光/非照光 ボタン形状		照光 きのこ 小形(φ30mm) 赤 (RESET文字色: 白)		
ボタン形状		きのこ 小形(φ30mm) 赤 (RESET文字色: 白)		
ボタン色		赤 (RESET文字色: 白)		
F1 /6-14% ΔF		プッシュロック・ターンリセット		
動作機能		プッシュロック・ターンリセット		
負荷		一般負荷用		
ランプ	光方式	LED		
定村	格電圧	AC/DC24V		
使月	用電圧	AC/DC24V±5%		
定相	格電流	8mA		
接点定格 接点	点構成	1NC(1)		
開	閉能力(AC)	抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A		
開	閉能力(DC)	抵抗負荷: DC30V 3A		
許容操作頻度		電気的: 10回/分以下 機械的: 20回/分以下		
耐久性		電気的: 10万回以上 機械的: 10万回以上		
絶縁抵抗		100MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧	同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態)			
耐振動		誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内)		
耐衝撃	耐久: 500m/s <sup>2</sup> 誤動作: 最大300m/s <sup>2</sup> (誤動作1ms以内)			
周囲温度範囲	使用時: -10~55°C (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65°C (ただし、氷結、結露しないこと)			
周囲湿度範囲	使用時: 35~85%RH			
保護構造	パネル前面: IP65			

感電保護クラス	Class II
PTI(トラッキング特性)	175
汚染度	3 (EN60947-5-1)
端子仕様	はんだづけ端子

#### 動作特性

動作に必要な力(OF)	最大14.7N
もどりの力(RF)	最大0.1N・m
動作までの動き(PT)	3.5mm±0.5mm


外形図 情報更新: 2024/08/08



## 取りつけ穴加工図

#### 情報更新: 2024/08/08


### パネル加工寸法



- パネルに塗装等の外装処理を施される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。
- 取りつけパネルの板厚は0.5~3.2mmにしてください。

### 適合負荷領域図

情報更新:2024/08/08



## RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

#### **EU RoHS**

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
№ 対応済み		ダウンロードはこちら

#### 中国 RoHS

中国 RoHS表 <b>※</b> 1 <b>※</b> 2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	е

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

#### 注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

#### ※1 対応状況

・ le y RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
 対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
 調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

#### \* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

#### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

#### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

### 規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
Yes	Yes	Yes	Yes

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ> その他の認証はこちらのページからご検索ください>