押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形φ16)

A165L-TPYM-24D-2S



商品概要

押ボタンスイッチ（丸胴形φ16）, 照光, LED（AC/DC24V）, 丸形 突出形, ピュアイエロー, モーメンタリ, 2c, クイックコネクタ, IP66耐油形

販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	受注生産機種
標準価格(税別)	¥ 3,100

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2026/05/21

種類		押ボタンスイッチ
胴体形状		丸胴形(φ16mm)
照光/非照光		照光
操作部	操作部形状	丸形 突出形
	操作部色	ピュアイエロー
動作機能		モーメンタリ
負荷		一般負荷/微小負荷共用
最小適用負荷		DC5V 1mA
ランプ	照光部方式	LED
	ランプ色	白
	定格電圧	AC/DC24V
	使用電圧	AC/DC24V±5%
	定格電流	8mA
接点定格	接点構成	2c
	開閉能力(AC)	抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A
	開閉能力(DC)	抵抗負荷: DC30V 3A
	開閉能力説明	測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2°C、操作ひん度 20回/min
端子仕様		クイックコネクタ
許容操作頻度		電気的: 最大20回/分 機械的: 最大120回/分
絶縁抵抗		100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧		同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態)
耐振動		誤動作: 10～55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃		耐久: 最大500m/s^2 誤動作: 最大150m/s^2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲		使用時: -10～55°C (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25～65°C

	(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲	使用時: 35～85%RH
保護構造	IP66耐油形
感電保護クラス	Class II
PTI（トラッキング特性）	175
汚染度	3 (IEC60947-5-1)

動作特性


動作に必要な力(OF)	最大4.91N
もどりの力(RF)	最小0.29N
動作までの動き(PT)	最大2.5mm
全体の動き(TT)	約3mm

取りつけ穴加工図

情報更新：2026/05/21

正方形(形A16□-A／形M16□-A),
丸形(形A16□-T／形M16□-T)


(TOP VIEW)



注.・取りつけパネルの板厚は0.5～3.2mmにしてください。ただしスイッチガードまたは、防塵カバー使用時の取りつけパネルの板厚は0.5～2mmにしてください。
・パネルに塗装等の外装処理を施工される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。
・( )内はクイックコネクタ用の値です。

適合負荷領域図

情報更新：2026/05/21



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/18

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護使用期限
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	e

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- Ro対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
No	No	Yes	Yes	N/A

LR型式承認（イギリス船舶規格）	DNV型式承認（ノルウェー船舶規格）	BV型式承認（フランス船舶規格）	KR型式承認（韓国船舶規格）	NK型式承認（日本船舶規格）	ABS型式承認（アメリカ船舶規格）
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >

©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください